

Boletim Técnico



VERNIZ ST W-2051

	Descrição do produto	Verniz poliuretano, bi componente, de secagem rápida e alto brilho para uso em repintura automotiva. Oferece excelente resistência às intempéries. Indicado para aplicação sobre base poliéster metálico, perolizado e liso complementando o sistema dupla camada.			
		Validade 3 anos.			
Rendimento		8,5 – 10,5 m² /L 24 a 25 µm			
	Relação de mistura	5 Partes de A 1 Parte de B			
		Pot life 1 hora			
	Endurecedor	Temperatura abaixo de 15°C - Endurecedor HT 5523 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C – Catalisador End ST 5551 Intermediário			
	Diluyente	Pronto para uso			
	Viscosidade de aplicação	12 – 15 s Copo FORD 4 25° C 77°F			
	Pistola de aplicação	1,2 – 1,6 mm		2 - 3 BAR 40 - 50 PSI	
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos			
	Número de passes	2 a 3 passes		1 passe = 8 a 10 µm	
	Secagem a 10°C 50°F	Toque	20 minutos	Manuseio	5 horas
	Secagem a 25°C 77°F	Toque	15 minutos	Manuseio	4 horas
	Secagem a 60°C 140°F°	Polimento	30 minutos	Polimento	24 horas
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.			

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar;
- Evitar espessuras excessivas;
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Recomenda-se realizar o polimento em 24 horas;
- Utilizar endurecedor conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.