

Hoja técnica



PRIMER UNIVERSAL ST

	Descripción del producto	Primer monocomponente, de secado rápido y fácil de lijar. Producto de fácil aplicación y excelente adherencia cuando se aplica sobre Wash Primer. Indicado para pintura general o parcial sobre sustrato metálico y fibra de vidrio en repintado automotriz. También se utiliza en la industria de autopartes.						
		Vida útil 3 años						
Rendimiento		6 – 8,5 m ² /L 60 - 90 µm						
	Relación de mezcla	No aplica.						
	Endurecedor	No aplica.						
	Thinner Diluyente	Diluyente SL 15 Dilución 80 - 100%						
	Viscosidad de aplicación	18 - 22 segundos Copa FORD 4 25° C 77°F						
	Pistola de aplicación	1,8 mm 2 - 3 BAR 40 - 50 PSI						
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos						
	Numero de manos	1 a 2 pasadas 1 pase = 15 a 25 micra						
	Secado a 10°C 50°F	Toque	25 minutos	Presión	30 minutos	Lijado	3 horas	
	Secado a 25°C 77°F	Toque	15 minutos	Presión	20 minutos	Lijado	2 horas	
	Secado a 60°C 140°F	30 minutos						
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro.						

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar
- Evitar espesores excesivos
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos;
- Se recomienda pintura sobre imprimación de lavado para adhesión en sustratos ferrosos y no ferrosos.
- Use endurecedor y diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.