

Boletim técnico



VERNIZ UHT W-90

	Descrição do produto	Verniz acrílico poliuretano 2K com excelente brilho, para uso em repintura automotiva. Indicado para acabamentos de ciclo de duas e três camadas com excelente nivelamento e distinção de imagem. Compatível para a sua aplicação com linhas à base de solvente e água. Oferece uma boa resistência às intempéries. Indicado para pintura em geral, parcial e repintura de veículos automotores.		
		Vida útil 3 anos		
	VOC / Rendimento	500 g/l	8 - 12 m² /L 25 a 30 µm	
	Relação de mistura	2 Partes de A 1 Parte de B		
		Pot life 2 horas		
	Endurecedor	Endurecedor 5593 baixa temperatura Endurecedor 5592 intermediario Endurecedor 5591 alta temperatura		
	Diluyente	Temperatura abaixo de 15°C - Diluente 5860 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluente 5870 intermediário Temperatura acima de 30°C - Diluente 5880 alta temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluente 5890 ALTA PERFORMANCE		
		Diluição 10 - 20 %		
	Viscosidade de aplicação	16 – 19s Copa FORD 4 25°C 77°F 19 – 21s Copa DIN 4 25°C 77°F		
	Pistola de aplicação	1,2 – 1,5 mm	2 - 3 BAR 30 - 45 PSI	
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos		
	Número de passes	2 a 3 passes	1 passe = 25 a 30 µm	
	Secagem a 10°C 50°F Secagem a 25°C 77°F Secagem a 60°C 140F°	Toque 20 minutos Manuseio 40 minutos Polimento 24 horas Toque 15 minutos Manuseio 30 minutos Polimento 24 horas 30 minutos		
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.		
➤ Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar ➤ Evitar espessuras excessivas ➤ Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos; ➤ Recomenda-se realizar o polimento em 24 horas; ➤ Utilizar endurecedor e diluente conforme recomendado; ➤ Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.				

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.