

Hoja Técnica



W-FROTA VERNIZ HT

	Descripción del Producto	Barniz de poliuretano de alta tecnología, tiene alto rendimiento y excelente resistencia a las variaciones climáticas y a la radiación UV emitida por la luz, máxima retención de brillo con excelente nivelación que resulta en alta distinción de imagen (DOI).	
		Recomendado para pintura general, parcial y retoques de la línea Frota. Vida útil 3 años	
	Rendimiento		12- 17 m ² /L a 40 µm
	Proporción de mezcla	2 Partes de A 1 Parte de B	
	Endurecedor	Catalizador intermedio W-FROTA 5502	
	Diluyente	Diluyente 5033 Pesado Diluyente 5035 Leve Temperatura ambiente 25°C alta qualidade: Diluyente PU 5890 Diluição 10 %	
	Viscosidad de aplicación	18 – 22s CF4 25° C 77°F 68 – 72s Copa DIN 25° 77°F	Pot life 1 hora
	Pistola de aplicación	1,4 – 1,6 mm	40 - 50 psi
	Evaporación a 25°C 77°F	10 - 15 minutos	
	Numero de hermanos	2 a 3 passadas	1 passe = 20 a 30 micra
	Secado a 10°C 50°F Secado a 25°C 77°F Secado a 60°C 140°F	Toque 20 minutos Presione 40 minutos Polaco 24 horas Toque 10 minutos Presione 30 minutos Polaco 24 horas Pulido las 24 horas	
	Infrarrojo de onda corta	30 minutos a 1 metro.	

- Realizar un buen desengrasado para limpiar la pieza a repintar.
- Evite el espesor excesivo
- Limpieza de equipos de aplicación con diluyentes acrílicos/poliuretanos;
- Utilice endurecedor y diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

La información técnica es el resultado de nuestra experiencia. Garantizamos la calidad del producto, sin embargo, las condiciones de uso no están bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos.