

W-LACK NRD 134 PFD PRETO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Esmalte reativo de alto desempenho.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Fundição e metal mecânica.

EMBALAGENS: 12693179 (Balde 18 Litros)
12825450 (Balde 3,6 Litros)

CARACTERÍSTICAS:

Cor: Preto

Brilho: 8 - 12 UB 60°

Viscosidade a 25°C - CF4 (s): 90 - 120"

Peso Específico (g/cm³): 1,06 – 1,12

Sólidos por Peso (%): 41 - 45

Sólidos por volume m³/l: 29 - 30

Aderência: 4 - 5B

Espessura (µm): > 60 µm mínimo

Rendimento: Deve ser calculado conforme o processo do cliente

Prazo de Validade: 6 meses

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas através do fone especificado no final deste boletim.

PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO:

Catalisador:
CATALISADOR WEGLACK 1007 COMP B

Relação de mistura: 4 x 1

Diluyente: Pronto para uso quando catalisado

Viscosidade de aplicação CF4 (s): 20- 25

Método de aplicação: Pistola Convencional

Pressão de pulverização: 50 – 80lbf/pol²

Vazão: 300 – 400mL/ minuto

Condições de cura: (25°C)

Toque: 10 minutos

Manuseio: 30 Minutos

Total: 72 horas

Pot Life: 12 Horas

RECOMENDAÇÕES:

Conservar em local fresco na faixa de temperatura entre 5 a 35°C, distante de pontos de ignição;
Manter a embalagem fechada após o uso parcial;
O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;
Utilizar em local com boa ventilação.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas.

Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo.

Não fumar na área de trabalho.

Em caso de incêndio, usar extintores de CO₂ ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.

Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação..

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas.