

Boletim técnico



PRIMER ST W-10

	Descrição do produto	Primer de poliuretano 2K, secagem rápida e fácil lixamento. Produto de fácil aplicação, tem bom poder de preenchimento e excelente aderência. Indicado para pintura geral, pintura parcial e repintura de veículos automotores sobre substrato metálico .				
		Validade 3 anos				
	VOC / Rendimento	493 g/l pronto para aplicação			7- 10 m² /L 60 - 90 µm	
	Relação de mistura	5 Partes de A 1 Parte de B				
		Pot life 1 horas				
	Endurecedor	Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor ST 5509 intermediario				
	Diluyente	Temperatura abaixo de 15°C - Diluyente 5860 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluyente 5870 intermediario Temperatura acima de 30°C - Diluyente 5880 alta temperatura Diluição: 20 - 30 %				
	Viscosidade de aplicação	18 – 22s Copo FORD 4	25° C 77°F			
		21 – 25s Copo DIN 4	25° C 77°F			
	Pistola de aplicação	1,7 mm a 2,0 mm		2 - 3 BAR / 40 - 50 PSI		
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos				
	Número de passes	2 a 3 passes			1 passe = 20 a 30 µm	
	Secagem a 10°C 50°F	Toque 15 minutos	Manuseio 40 minutos	Lixamento 5	horas	
	Secagem a 25°C 77°F	Toque 10 minutos	Manuseio 30 minutos	Lixamento 4	horas	
	Secagem a 60°C 140F°	30 minutos				
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.				

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos
- Necessário aplicação de Wash-primer para melhor aderência do produto;
- Utilizar endurecedor e diluyente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.