

Hoja técnica



W-FROTA ACABADO ACRÍLICO RD ALUMINIO

	Descripción del producto	Acabado acrílico W-FROTA RD Aluminio a base de resina acrílica. Especialmente formulado para pinturas de ruedas donde se requiere protección a temperaturas de trabajo moderadas. El producto está indicado para trabajar con picos de hasta 280°C.		
		Validez 3 años		
	VOC / Rendimiento	≥450 g/l	7 - 11 m² /L a 10 a 15 µm	
	Relación de mezcla	No aplica	Sólidos de aplicación: 48 - 52 %	
	Endurecedor	No aplica		
	Thinner Diluyente	Listo para uso		
	Viscosidad de aplicación	15 – 17s Copa FORD 4 25° C 77°F 18 – 20s Copa DIN 4 25° C 77°F		
	Pistola de aplicación	1,4 – 1,6 mm	2 - 3 BAR 30 - 45 PSI	
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos		
	Numero de manos	2 a 3 pases	1 pase = 10 a 20 micras	
	Secado a 10°C 50°F	Toque 10 minutos Manipulación 40 minutos Final 24 horas		
	Secado a 25°C 77°F	Toque 5 minutos Manipulación 30 minutos Final 24 horas		
	Secado a 60°C 140°F	30 minutos		
	Infrarrojos onda corta	No aplica		

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar
- Evitar espesores excesivos
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.