



W-THANE CVA 52

|                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO       |                           | Pintura de acabado Poliuretano aromático, dos componentes. acabado con buena resistencia anticorrosiva cuando aplicado sobre primer específico. Ofrece buena dureza y principalmente secado rápido.                                                                                        |
| USO RECOMENDADO                |                           | Indicado para pintado de máquinas y equipos que permanecerán en locales resguardados. Utilizado en la línea industrial. Obs: Todos los poliuretanos aromáticos están sujetos al amarillamiento ante la presencia de radiación ultravioleta, principalmente en blancos y en tonos pasteles. |
| CERTIFICACIONES Y APROBACIONES |                           | Este producto, cuando es suministrado para cumplir la Directiva RoHs (Restriction of Certain Hazardous Substances), tiene la letra R en la descripción de su nomenclatura.                                                                                                                 |
| EMBALAJES                      | Componente A              | Envase Galón de 3,6L que contiene 3L.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Componente B              | Envase de 0,9L con 0,6L                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CARACTERÍSTICAS                | Color                     | Según estándar del cliente.<br>Cartela RAL y Munsell.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Brillo                    | Brillante (>80 UB) W-THANE CVA 521<br>Semibrillo (60 - 80 UB) W-THANE CVA 522<br>Semimate (30 - 60 UB) W-THANE CVA 523<br>Mate (15 - 30 UB) W-THANE CVA 524<br>Ultramate (0 - 15 UB) W-THANE CVA 525                                                                                       |
|                                | Contenido de VOC          | 496.95 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Sólidos por Volumen       | 48 ± 5% (ISO 3233)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | Estabiliad                | 12 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | Espesor de Capa Seca      | 30 µm - 40 µm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                | Resistencia al Calor Seco | Temperatura máxima 90 °C.<br>El producto mantiene sus propiedades químicas hasta una temperatura de 90 °C, pero a partir de 60°C, pueden ocurrir variaciones en el color y el brillo de la pintura.                                                                                        |
|                                | Rendimiento Teórico       | 13,71 m²/l sin dilución, con un espesor de película seca de 35 µm. No se consideran los factores de pérdida durante la aplicación.                                                                                                                                                         |
| SECADO                         | Secado                    | 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Tacto                     | 30 min                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                | Manejo                    | 8 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Final                     | 168 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | Secado para Repintado     | 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Minima                    | 24 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | Maxima                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PREPARACIÓN DE SUPERFICIE      |                           | Preparación Estándar de Superficie<br>El desempeño de este producto está relacionado con el grado de preparación de la superficie. En caso de dudas, para más información, consulte al Departamento Técnico de WEG.                                                                        |

**Sobre Imprimación**

El producto debe aplicarse sobre primer específico. El primer debe estar limpio, seco y libre de contaminantes. La pintura de acabado debe aplicarse dentro del intervalo de repintado del primer. Consultar boletín técnico del primer para aplicación correcta.

El producto puede aplicarse sobre un primer específico con el fin de conformar un sistema de pintado adecuado.

Respetar el intervalo de repintado del producto. Si se supera, realizar lijado manual/mecánico superficial para romper el brillo y limpiar polvo/residuos para mejor adherencia entre capas.

**PREPARACIÓN DE APLICACIÓN**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mezcla</b>                 | Homogeneizar el contenido de cada uno de los componentes, por medio de agitación mecánica o neumática (A y B). Asegurarse de que ningún sedimento quede retenido en el fondo del envase. Adicionar el componente B al componente A, en la proporción de mezcla indicada, bajo agitación, hasta completa homogeneización.                                                                                                                                                                         |
| <b>Proporción de Mezcla</b>   | Por volumen: 5 A x 1 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Diluyente</b>              | DILUYENTE PU 5003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dilución</b>               | Dependiendo del método de aplicación, diluir como máximo 15%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Notas</b>                  | La cantidad de diluyente puede variar dependiendo del tipo de equipo utilizado y de las condiciones del ambiente durante la aplicación. Solo agregar el diluyente después de la completa mezcla de los demás componentes. No diluir con solventes que no estén permitidos por la legislación local, ni exceder el porcentaje de dilución indicado. Una dilución excesiva de la pintura podrá afectar la formación de la película, el aspecto y dificultar la obtención del espesor especificado. |
| <b>Vida Útil de la Mezcla</b> | 4 h<br><br>La vida útil de la mezcla se reduce con el aumento de la temperatura ambiente.<br><br>El ensayo de vida útil de la mezcla (Pot-Life) se realiza conforme a la norma ABNT NBR 15742; sin embargo, diferentes volúmenes de pintura preparados de una sola vez, sumados a diferentes temperaturas del ambiente y de la pintura, influirán en la vida útil de la mezcla, pudiendo obtenerse resultados distintos a los mencionados en este boletín técnico.                               |

**FORMAS DE APLICACIÓN**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pistola Convencional</b>     | Pistola: JGA 502/3 Devilbiss o equivalente<br>Boquilla de fluido: EX<br>Capucha de aire: 704<br>Presión de atomización: 50 - 70 psi<br>Presión del tanque: 10 - 20 psi.                                                                                 |
| <b>Pistola Airless</b>          | Airless: Utilizar bomba mínima 60:1<br>Presión del fluido: 1500 - 2500 psi<br>Manguera: 1/4" de diámetro interno<br>Boquilla: 0,015" - 0,021".                                                                                                          |
| <b>Brocha</b>                   | Recomendado solo para retoques de pequeñas áreas o "stripe coat" (tornillos, tuercas, cordones de soldadura, aristas vivas y retoques).                                                                                                                 |
| <b>Limpieza de los equipos:</b> | DILUYENTE PU 5003                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Notas</b>                    | Los datos presentados sirven como guía y se pueden utilizar equipos similares.<br>Cambios en las presiones y en los tamaños de los picos pueden ser necesarios para mejorar las características de la pulverización. Purgar la línea de aire comprimido |



para evitar contaminación de la pintura.

No dejar el producto catalizado en contacto con los equipos usados en la aplicación, pues, para temperatura por encima de la descrita en el ítem "vida útil de la mezcla", la pintura presentará variación en su fluidez y se endurecerá, dificultando la limpieza.

Antes de la aplicación, asegúrese de que los equipos y sus componentes estén limpios y en las mejores condiciones.

Después de efectuar la mezcla de productos bicomponentes, si ocurren paradas en la aplicación y estas tienen su pot life vencido (la pintura presenta variación en su fluidez), esta no podrá volver a ser rediluida para aplicación posterior.

En la aplicación por pulverización, hacer una superposición del 50% de cada pasada de la pistola, concluyendo con repaso cruzado. Esta técnica se utiliza para evitar áreas descubiertas y desprotegidas y para obtener un acabado estético adecuado.

Reforzar todas las aristas vivas, grietas y cordones de soldadura con brocha, para evitar fallas prematuras en esas áreas.

Limpiar todo el equipo inmediatamente después de su utilización.

Agregamos que constituye buena práctica de trabajo lavar periódicamente el equipo de pulverización durante el día. La frecuencia de limpieza dependerá de la cantidad pulverizada, de la temperatura y del tiempo transcurrido, incluyendo todas las pausas.

---

## DESEMPEÑO DE APLICACIÓN

En pinturas ejecutadas en la franja marítima, si están expuestas a la acción de la brisa marina, se recomienda efectuar lavado con agua dulce entre manos para eliminar impurezas depositadas.

Colores claros pueden requerir más de una mano para obtener cobertura uniforme.

No aplicar el producto después de que el tiempo de vida útil de la mezcla (pot life) haya sido superado.

Para mejores propiedades de aplicación, la temperatura de la pintura debe estar entre 21°C y 27°C antes de la mezcla y aplicación.

Antes de la aplicación, observar condiciones climáticas: no debe haber amenaza de lluvia o llovizna. La temperatura de la superficie debe estar como mínimo 3°C por encima del punto de rocío y la humedad relativa no debe exceder el 85%. Condiciones adversas pueden causar variaciones de color y otras características. Consulte al Departamento Técnico WEG.

Se recomienda pintar solamente si la temperatura medida de la superficie está como mínimo 3°C por encima del punto de rocío.

La temperatura del sustrato, las condiciones climáticas y ambientales durante la aplicación y el curado del producto, así como el espesor de la película aplicada, pueden interferir en el tiempo de secado del producto.

Los sistemas poliuretánicos (componentes A y B) presentan sensibilidad a la humedad relativa del aire, pudiendo causar defectos en la película seca y reducción del pot-life. Después de su uso, mantener los envases cerrados y protegidos.

Pinturas realizadas con variación en el método de aplicación en la misma obra pueden generar diferencias de brillo y aspecto final de las superficies.

Pueden ocurrir pequeñas variaciones de color, aspecto y brillo (más visibles en colores oscuros), además de retardo en el curado y compromiso del desempeño en períodos de alta humedad, días lluviosos, lugares fríos o cuando las piezas secan en ambientes externos.

Bajo condiciones climáticas adversas en ambientes interiores y/o exteriores con alta humedad relativa, lluvia o llovizna, temperaturas bajas o muy bajas y temperaturas excesivamente altas, pueden ocurrir variaciones en el color y otras características del producto. Consulte al Departamento Técnico de WEG para más información.

---

## COMPATIBILIDAD

Se debe respetar el intervalo de repintado del primer para la aplicación de la pintura de acabado. Si se excede el intervalo máximo indicado, es necesario proceder con lijado manual/mecánico utilizando lija para eliminar el brillo. La superficie del primer debe estar seca y libre de contaminantes.

---

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

Producto desarrollado para uso industrial destinado a ser manipulado por profesionales calificados. Lea atentamente toda la información contenida en la FDS de este producto, disponible en: [www.weg.net](http://www.weg.net).

Almacene en un lugar cubierto y bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y alejado de fuentes de calor o ignición.

Utilícelo únicamente en lugares bien ventilados, evitando la acumulación de vapores inflamables. Mantenga el producto alejado del calor y de fuentes de ignición.

No inhale nieblas/vapores/aerosoles generados durante el manejo y/o aplicación. Use guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial.

Los envases vacíos y los materiales con restos de pintura deben desecharse de acuerdo con la legislación vigente. Cuide el medio ambiente.

**NOTA**

La información contenida en este boletín técnico se basa en la experiencia y el conocimiento adquirido en el campo por el equipo técnico de WEG.

En caso de utilizar el producto sin consultar previamente a WEG sobre su idoneidad para el fin que el cliente pretende darle, el cliente reconoce que el uso será bajo su exclusiva responsabilidad, y WEG no se hace responsable del comportamiento, seguridad, idoneidad o durabilidad del producto.

Algunas informaciones mencionadas en este boletín son solo estimaciones y pueden variar debido a factores fuera del control del fabricante. Por lo tanto, WEG no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por el rendimiento, eficacia o cualquier daño material o personal resultante del uso incorrecto de los productos en cuestión o de la información contenida en este Boletín Técnico.

La información contenida en este boletín técnico está sujeta a modificaciones periódicas, sin previo aviso, debido a nuestra política de evolución y mejora continua de nuestros productos y servicios, proporcionando soluciones de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.