


W60HD GB2 & GB1 三相异步电机

技术样本
中国市场

工业电机
商用和家用电机
自动化
数字 & 系统
能源
输配电
涂料



Driving efficiency and sustainability



W60HD 系列三相异步电机

WEG公司的 W60HD 高效系列电机设计用于各种工业应用，主要专注于压缩机、泵、风机以及其他应用，即使在最严苛的运行条件下依然能够保证高性能和高可靠性。

高效节能环保电机

W60HD 系列电机满足最新国标能效要求，采用先进的电磁设计和制造工艺，具有高效率、低噪音、低振动等优点。能为用户节约大量的能源成本，带来显著的经济效益，推动企业的可持续发展。

紧凑的结构设计

W60HD 系列电机设计紧凑，零部件重量轻，结构尺寸和占地面积更小，节约了电机安装滑枕或机座上的宝贵空间，是市场上结构最紧凑的模块化电机之一。



承受严苛运行是 W60HD 系列产品的标准性能

标准设计的电机机座坚固耐用，使用高质量端盖，真正的刚性轴（临界频率不低于额定转速频率），最大限度降低了振动和噪音水平。

市场上独树一帜

WEG 工程师开发了一种融合最新技术的独特产品，它具有高质量转子和定子冲片、低损耗风扇和优化的热交换器，显著提高了产品的功率密度比（单位重量的输出）。这些设计使 W60HD 系列电机成为节能电机的最佳选择。

可靠性能，满足您的需求

W60HD 系列电机设计用于无中断的连续运行具有独特的结构：易于建造、易于装配、易于安装。

兼容各种VFD（变频器）

W60HD 系列电机能够轻松地与市场中的任何中压变频器配合使用。电机采用标准设计，可在25HZ至50HZ范围内以任意速度运行。如果与 WEG 公司生产的中压变频器配合使用，则电机工作性能更佳。

适合的应用场景

W60HD 系列电机主要专注于压缩机、泵、风机以及其他相似应用，而不适用于如下情况：挤出机，搅拌器/混合器，破碎机，无齿轮磨机，挖掘机，精炼机，绕线机，窑炉，轧机，绞车，锅炉给水泵，大型引风机，大型IGCC压缩机，高炉鼓风机，喷射泵，矿山绕线机，高速压缩机驱动器，往复式压缩机，LNG 启动器/辅助器。



产品范围


- 额定输出: 355 至 5,600 kW
(476至7,510 HP)
- 极数: 2,4,6,8,10,12极
- 机座规格: IEC 450 至 560
- 电压: 6,000 至 10,000 V
- 频率: 50Hz
- 安装方式: 水平安装
- 防护等级: IP23 和 IP55
- 冷却方式: IC01, IC611 和 IC81W
(WP-I, TEAAC 和 TEWAC)
- 服务系数: 1.00 和 1.15
- 工作制: S1

标准配置

- 启动方式 - DOL(直启)
- F 级绝缘
- 旋转方向: 单向
- 脂润滑滚动轴承
- 后轴承绝缘
- RTD Pt-100 温度传感器, 每相配置两个
- RTD Pt-100 温度传感器, 每个轴承配置一个
- 4140 合金钢轴
- 空间加热带

可选配置

- 启动方式: VFD 或软启
- H 级绝缘
- 轴端接地碳刷
- 油润滑滑动轴承
- 防护等级: IP56 和 IP65
- 压差开关 (风冷)
- 漏水探测传感器 (水冷)
- 编码器 (适配变频器)
- 自动加油装置 (滚动轴承)
- 浪涌保护装置 (避雷器和电容器)
- 加速度传感器 (滚动轴承)
- 涡流位移传感器 (滑动轴承)
- 其他配置可按客户要求



零部件设计

冷却系统

- 优化的热交换器
- 加大的空气流量
- 低损耗风扇
- 易于装配
- 增强的机械强度

噪声抑制器

- 降低噪音水平
- 装配简单
- 易于维护

轴承

- 标配：滚动轴承
- 可选：滑动轴承

端盖


- 高质量铸铁或钢板
- 强化结构

机座

- 坚固耐用的设计
- 结构紧凑且更为轻便
- 最大限度减少了占地面积

电气核心部件

- 高质量铁芯冲片
- 高能效
- 更高的功率密度比



结构特点

机座			450A	500A	560A	450C	500C	560C
机械特性								
安装方式			B3R / B3L					
机座	材质		碳钢					
防护等级	WPI		IP23					
	TEAAC / TEWAC		IP55					
接地			双接地 (1 接线盒 + 1 机座)					
冷却方式			WPI (IC01) / TEAAC (IC611) / TEWAC (IC81W)					
内风扇	材质		铝			碳钢		
外风扇			碳钢					
冷却盒			碳钢 1010/20					
端盖			碳钢 / 铸铁 (FC-200)					
排污塞			304 不锈钢螺纹排污塞					
滚动轴承	驱动端轴承游隙 2P		C4			NA		
	驱动端轴承游隙 4P-12P		NA			C3		
	非驱动端轴承游隙 2P		C4			NA		
	非驱动端轴承游隙 4P-12P		NA			C3		
	轴承定位		驱动端轴承通过轴承室内外盖定位, 非驱动端安装预紧弹簧					
	驱动端	2P	6222	6222	NA	NA		
	驱动端	4P - 12P	NA			6324	6330	NU1036+6036
	非驱动端	2P	6222	6222	NA	NA		
	非驱动端	4P - 12P	NA			6328	6332	NU1032
滑动轴承*	轴承定位		驱动端滑动轴承为定位轴承					
	驱动端	2P	9-100	9-100	11-125	NA		
	驱动端	4P - 12P	NA			NA		按要求
	非驱动端	2P	9-100	9-100	11-125	NA		按要求
	非驱动端	4P - 12P	NA			NA		按要求
轴承密封			铁燧岩迷宫封圈					
润滑	润滑脂类型	2P	Shell Gadus S3 T100 (Stamina RL2)			NA		
		4P - 12P	NA			Polyrex EM103		
	加油嘴			含加油嘴				
接线盒	材质		碳钢 / 铸铁 (FC-200)					
接线盒穿线孔	主接线盒 (中压)	尺寸	2 x M63 x 1.5					
	主接线盒 (高压)		3 x M20 x 1.5					
	附加接线盒		塑料螺纹闷盖					
	闷盖							
轴	材质		AISI 4140					
	螺纹孔	2P	M24x3.0			NA		
		4 - 12P	NA			M24x3.0	M30x3.5	M36x4.0
轴头键			B 型键					
振动等级			A 级					
无/半/全键动平衡			半键动平衡					
铭牌	材质		AISI 304 不锈钢					
喷漆	类型		214P					
	颜色		RAL 5009					
电气特性								
设计			不适用					
电压	单速		6000 V 至 10000 V					
绕组	浸漆		VPI 真空压力浸漆					
	绝缘等级		F (DT 80 K)					
加热带			110-127/200-240 V					
服务系数			1.00					
环境温度	最高		+40 °C					
	最低		-20 °C					
启动方式			DOL 直接启动					
转子			GB2: 铝排/铜排			GB1: 铜排		
绕组热保护			Pt-100 - 3 线制 (每相两个)					
轴承热保护			Pt-100 - 3 线制 (每个轴承一个)					

GB2 电气参数

W60 HD GB2 / IC81W / 50 Hz / 6000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I _L /I _n	堵转 扭矩 T _i /T _n	最大 扭矩 T _b /T _n	惯量 J (kg.m ²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	6000V							满载 电流 I _n (A)
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比						
													效率			功率因素			
kW	HP											50%	75%	100%	50%	75%	100%		
2 极																			
1250	1680	450A	3989	6	0.5	1.8	19.1	7	10	4002	79	2984	94.8	95.4	95.8	0.86	0.89	0.9	139.51
1400	1880	450A	4490	6	0.5	1.8	20.3	7	10	4118	79	2983	94.9	95.5	95.9	0.86	0.89	0.9	156.08
1600	2150	450A	5119	6	0.5	1.8	21.2	7	10	4269	79	2982	95.1	95.7	96.1	0.86	0.89	0.9	178.01
1800	2410	450A	5778	6	0.5	1.7	22.7	7	10	4460	79	2982	95.2	95.8	96.2	0.86	0.89	0.9	200.05
2000	2680	450A	6406	6	0.5	1.8	23.5	7	10	4637	79	2982	95.3	95.9	96.3	0.86	0.89	0.9	221.59
2250	3020	450A	7204	6	0.5	1.8	22.6	7	10	4906	79	2983	95.3	95.9	96.3	0.86	0.89	0.9	249.03
2500	3350	500A	7980	6	0.5	1.8	27	7	10	6020	79	2984	95.4	96	96.4	0.86	0.89	0.9	276.13
2800	3750	500A	8939	6	0.5	1.7	29.8	7	10	6340	79	2984	95.4	96	96.4	0.87	0.89	0.9	308.94
3150	4220	500A	10047	6	0.5	1.8	31.2	7	10	6560	79	2985	95.5	96.1	96.5	0.87	0.89	0.9	347.2
3550	4760	560A	11355	6	0.5	1.8	49.9	7	10	8021	79	2987	95.5	96.1	96.5	0.87	0.89	0.9	391.29
4000	5360	560A	12758	6	0.5	1.8	54.1	7	10	8202	79	2988	95.5	96.1	96.5	0.87	0.89	0.9	440.44
4500	6030	560A	14427	6	0.4	1.8	55.8	7	10	8415	79	2987	95.6	96.2	96.6	0.88	0.89	0.91	489.55
5000	6710	560A	16000	6	0.5	1.8	58	7	10	8660	79	2987	95.7	96.3	96.7	0.88	0.89	0.91	542.82
4 极																			
1120	1500	450C	7226	6	0.7	2	26.6	10	16	4820	78	1485	94.6	95.2	95.6	0.77	0.83	0.85	132.35
1250	1680	450C	8038	5.5	0.6	1.9	26.6	10	16	4832	78	1483	94.8	95.4	95.8	0.77	0.83	0.85	147.56
1400	1880	450C	8983	5.5	0.7	2	28	10	16	5073	78	1484	94.9	95.5	95.9	0.77	0.83	0.85	165.09
1600	2150	450C	10302	6	0.7	2	30.4	10	16	5408	78	1485	95	95.6	96	0.77	0.83	0.85	188.28
1800	2410	450C	11571	5.5	0.7	2	30.8	10	16	5443	78	1483	95.1	95.7	96.1	0.77	0.83	0.85	211.6
2000	2680	450C	12818	6	0.7	2	41.5	10	16	5443	78	1489	95.2	95.8	96.2	0.77	0.83	0.85	234.62
2250	3020	450C	14476	6	0.7	2	42.9	10	16	5578	78	1489	95.2	95.8	96.2	0.77	0.83	0.85	263.41
2500	3350	500C	16054	6	0.6	2	51.7	10	16	6950	78	1485	95.3	95.9	96.3	0.77	0.84	0.86	289.27
2800	3750	500C	17969	6	0.7	2	52.8	10	16	7122	78	1486	95.3	95.9	96.3	0.78	0.84	0.86	323.65
3150	4220	500C	20128	6	0.6	1.9	70.4	10	16	6889	78	1491	95.4	96	96.4	0.8	0.84	0.87	359.92
3550	4760	560C	22706	6	0.5	1.9	122.1	12	20	8920	78	1493	95.5	96.1	96.5	0.8	0.84	0.87	405.2
4000	5360	560C	25585	6	0.5	1.9	126.5	12	20	9202	78	1492	95.6	96.2	96.6	0.8	0.85	0.87	456.57
4500	6030	560C	28755	6	0.5	1.9	130.9	12	20	9512	78	1492	95.7	96.3	96.7	0.8	0.85	0.87	513.11
5000	6710	560C	32087	6	0.5	1.9	135.3	12	20	9742	78	1492	95.8	96.4	96.8	0.8	0.85	0.87	569.53
5600	7510	560C	35735	6	0.5	1.9	138.6	12	20	9965	78	1492	95.8	96.4	96.8	0.8	0.85	0.87	637.22
6 极																			
1000	1340	450C	9659	6	0.8	2	39.6	7	10	4702	76	988	94.4	95	95.4	0.72	0.8	0.83	121.14
1120	1500	450C	10821	6	0.8	2	39.6	7	10	4785	76	988	94.5	95.1	95.5	0.72	0.8	0.83	135.54
1250	1680	450C	12072	6	0.8	2	41.8	7	10	4995	76	988	94.6	95.2	95.6	0.72	0.8	0.83	151.11
1400	1880	450C	13434	6	0.8	2	43.2	7	10	5144	76	991	94.8	95.4	95.8	0.72	0.8	0.83	169.07
1600	2150	500C	15416	5.5	0.6	1.9	55.7	7	10	7047	76	990	94.9	95.5	95.9	0.72	0.8	0.83	192.82
1800	2410	500C	17330	5.5	0.6	1.9	55.7	7	10	7047	76	989	95	95.6	96	0.72	0.8	0.83	216.7
2000	2680	500C	19345	5.5	0.6	1.9	57.9	7	10	7154	76	989	95.1	95.7	96.1	0.72	0.8	0.83	240.28
2250	3020	500C	21692	5.5	0.6	1.9	69.9	7	10	7047	76	992	95.1	95.7	96.1	0.72	0.8	0.83	270.03
2500	3350	560C	24045	5.5	0.6	1.9	101.2	7	10	9658	76	989	95.1	95.7	96.1	0.72	0.81	0.83	299.73
2800	3750	560C	27019	5.5	0.6	1.9	104.5	7	10	9841	78	990	95.2	95.8	96.2	0.72	0.81	0.83	335.35
3150	4220	560C	30401	5.5	0.5	1.9	104.5	7	10	9841	78	989	95.2	95.8	96.2	0.72	0.81	0.83	377.26
3550	4760	560C	34260	5.5	0.6	1.9	107.8	7	10	9954	78	990	95.3	95.9	96.3	0.72	0.81	0.83	424.73
4000	5360	560C	38474	5.5	0.6	1.8	132	10	16	9841	78	993	95.4	96	96.4	0.74	0.81	0.83	478.08

W60 HD GB2 / IC81W / 50 Hz / 6000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I/In	堵转 扭矩 Ti/Tn	最大 扭矩 Tb/Tn	惯量 J (kg.m²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	6000V						满载 电流 In (A)	
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比			功率因素			
效率													功率因素						
50%	75%												100%	50%	75%	100%			
kW	HP	8 极																	
630	840	450C	8123	5.5	0.7	1.7	52	10	16	4164	75	742	93.9	94.1	94.5	0.69	0.77	0.81	85.9
710	950	450C	9080	5.5	0.7	1.8	52.5	10	16	4393	75	743	94	94.2	94.6	0.69	0.77	0.81	95.6
800	1070	450C	10257	5	0.7	1.7	52.8	10	16	4614	75	742	94.1	94.3	94.7	0.69	0.77	0.81	109.5
900	1210	450C	11549	5.5	0.7	1.8	55.3	9	15	5182	75	743	94.3	94.5	94.9	0.69	0.77	0.81	112.9
1000	1340	450C	12827	5.5	0.7	1.8	58	9	15	5398	75	743	94.4	94.6	95	0.69	0.77	0.81	135.4
1120	1500	500C	14392	5.5	0.7	1.8	88.3	10	16	5685	76	743	94.5	94.7	95.1	0.69	0.77	0.81	145.6
1250	1680	500C	16046	5.5	0.7	1.9	91.3	10	16	6281	76	743	94.6	94.9	95.3	0.7	0.77	0.82	159.6
1400	1880	500C	17979	5.5	0.7	1.9	95.2	10	16	7035	76	743	94.8	95.1	95.4	0.71	0.78	0.82	179.5
1600	2150	500C	20561	5.5	0.7	1.9	95.7	9	15	7035	76	743	94.9	95.2	95.5	0.71	0.78	0.82	199.8
1800	2410	560C	23090	5.5	0.7	1.8	196.9	9	15	7622	76	744	94.9	95.2	95.6	0.71	0.78	0.82	215.6
2000	2680	560C	25643	5.5	0.7	1.9	202.6	9	15	7622	76	744	95	95.4	95.8	0.71	0.78	0.82	245.2
2250	3020	560C	28753	5.5	0.7	1.9	203.2	9	15	7984	76	744	95	95.5	95.8	0.72	0.78	0.82	275.2
2500	3350	560C	32194	5.5	0.7	1.8	203.4	12	22	9443	76	744	95.2	95.6	95.9	0.72	0.77	0.82	300.4
2800	3750	560C	36081	5.5	0.6	1.8	204.6	11	20	9801	76	743	95.3	95.6	95.9	0.73	0.78	0.82	335.6
3000	4020	560C	38589	5.5	0.7	1.9	217.8	9	15	9981	76	743	95.3	95.7	95.9	0.73	0.79	0.82	356.4
10 极																			
500	670	450C	8060	5	0.6	1.8	50.8	9	16	4332	75	592	92.8	93.3	93.9	0.6	0.71	0.76	75.4
560	750	450C	8990	5.5	0.7	1.8	53.1	8	14	4446	75	592	92.9	93.4	94	0.6	0.71	0.76	80.4
630	840	450C	10138	5.5	0.7	1.8	55.7	8	14	4563	75	593	93	93.5	94.2	0.6	0.71	0.76	90.6
710	950	450C	11461	5.5	0.7	1.8	55.8	8	14	5239	75	592	93.1	93.7	94.4	0.62	0.72	0.77	95.6
800	1070	500C	12832	5	0.7	1.8	87.9	9	15	5435	75	593	93.1	93.7	94.5	0.62	0.72	0.77	115.4
900	1210	500C	14471	5	0.7	1.8	88.6	8	14	6025	76	592	93.2	94	94.6	0.63	0.73	0.77	125.4
1000	1340	500C	16104	5.5	0.7	1.9	88.7	8	14	6625	76	593	93.3	94.2	94.7	0.64	0.74	0.78	138.9
1120	1500	500C	18080	5	0.7	1.8	88.9	9	15	6921	76	592	93.6	94.3	94.9	0.64	0.74	0.78	146.8
1250	1680	560C	20109	5	0.6	1.7	182.6	8	14	6506	76	593	93.6	94.3	94.9	0.64	0.74	0.78	164.1
1400	1880	560C	22482	5	0.7	1.7	189.7	8	14	7048	76	593	93.7	94.3	95	0.64	0.74	0.78	181.5
1600	2150	560C	25677	5.5	0.7	1.8	190.1	10	16	8073	76	594	93.8	94.4	95.1	0.65	0.74	0.78	199.5
1800	2410	560C	28972	5	0.7	1.8	190.3	10	16	9146	76	593	94	94.6	95.3	0.66	0.74	0.79	225.4
2000	2680	560C	32218	5.5	0.7	1.9	195.8	10	16	9674	76	593	94.1	94.7	95.4	0.66	0.75	0.79	265.7
12 极																			
355	480	450C	6876	5.5	0.7	1.8	55.1	7	12	5109	75	494	91.4	92.4	92.8	0.48	0.6	0.68	60.8
400	540	450C	7750	5	0.7	1.8	55.2	7	12	5346	75	493	92	92.6	93.1	0.5	0.63	0.68	65.4
450	600	450C	8714	5	0.7	1.7	56.1	7	12	5573	75	493	92.3	92.7	93.2	0.5	0.63	0.68	70.1
500	670	450C	9676	5	0.7	1.7	56.5	7	12	5693	75	493	92.7	93.1	93.6	0.54	0.64	0.71	74.8
560	750	450C	10825	5	0.7	1.6	56.7	7	12	6821	76	492	92.9	93.3	93.7	0.55	0.65	0.71	84.5
630	840	500C	12126	5	0.7	1.8	100.1	7	12	6765	76	495	93.1	93.8	93.9	0.55	0.65	0.71	94.2
710	950	500C	13708	5	0.7	1.7	100.1	10	18	7212	76	494	93.1	93.8	94	0.55	0.65	0.71	110.1
800	1070	500C	15429	5	0.7	1.8	103.1	10	18	7230	76	494	93.1	93.9	94.1	0.55	0.65	0.71	128.5
900	1210	500C	17323	5	0.7	1.7	103.4	10	18	8422	76	494	93.2	94	94.2	0.57	0.68	0.73	138.9
1000	1340	560C	19338	5.5	0.7	1.8	196.9	10	18	8603	76	495	93.2	94.1	94.4	0.6	0.71	0.75	142.4
1120	1500	560C	21561	5.5	0.7	1.8	202.1	10	18	9112	76	495	93.2	94.1	94.5	0.62	0.72	0.76	157.8
1250	1680	560C	24124	5	0.6	1.7	202.4	11	20	9464	76	494	93.3	94.1	94.6	0.65	0.73	0.78	174.2
1400	1880	560C	26956	5	0.6	1.8	202.6	11	20	9651	76	494	93.4	94.2	94.7	0.65	0.73	0.78	189.5
1600	2150	560C	30856	5	0.5	1.7	203.5	11	20	9840	76	493	93.6	94.4	94.9	0.65	0.74	0.78	209.5



W60 HD GB2 / IC81W / 50 Hz / 10000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I/I _n	堵转 扭矩 T _i /T _n	最大 扭矩 T _b /T _n	惯量 J (kg.m ²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	10000V							满载 电流 I _n (A)
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比						
													效率			功率因素			
kW	HP											50%	75%	100%	50%	75%	100%		
2 极																			
1000	1340	450A	3190	6	0.6	2	19.1	9	16	4153	79	2985	94.9	95.1	95.3	0.89	0.91	0.92	66.3
1120	1500	450A	3581	6	0.6	1.9	20.4	9	16	4290	79	2985	95	95.2	95.4	0.89	0.92	0.92	74.2
1250	1680	450A	3997	6.5	0.6	2	21.2	9	16	4427	79	2985	95.1	95.3	95.5	0.9	0.92	0.92	82.6
1400	1880	450A	4467	6.5	0.6	2	22.4	8	14	4536	79	2985	95.3	95.5	95.7	0.9	0.92	0.92	92.3
1600	2150	450A	5119	6.5	0.6	2	23.6	8	14	4848	79	2986	95.4	95.6	95.8	0.9	0.92	0.92	105.4
1800	2410	500A	5752	6.5	0.6	2	25.8	13	24	5091	79	2987	95.5	95.7	95.9	0.86	0.9	0.91	119.7
2000	2680	500A	6405	6.5	0.6	2	27.1	13	24	6093	79	2987	95.6	95.8	96	0.88	0.91	0.91	132.8
2250	3020	500A	7174	6.5	0.6	2	28.7	13	24	6207	79	2986	95.6	95.8	96	0.89	0.91	0.92	147.6
2500	3350	500A	7995	6.5	0.6	2	29.8	14	26	6321	79	2987	95.7	95.9	96.1	0.87	0.9	0.91	165.8
2800	3750	560A	8947	6	0.5	1.9	47.6	14	26	6594	79	2988	95.7	95.9	96.1	0.88	0.91	0.91	185.6
3150	4220	560A	10071	6	0.5	1.9	50	12	22	6646	79	2988	95.8	96	96.2	0.89	0.91	0.91	208.3
3550	4760	560A	11366	6	0.5	1.9	51.7	12	22	8198	79	2988	95.8	96	96.2	0.89	0.91	0.91	234.5
4000	5360	560A	12771	6	0.5	1.9	54.1	11	20	8680	79	2988	95.8	96	96.2	0.89	0.91	0.92	261.1
4500	6030	560A	14347	6	0.5	1.9	58.1	12	22	9057	79	2988	95.9	96.1	96.3	0.89	0.91	0.92	293.5
4 极																			
1000	1340	450C	6429	7	0.8	2.5	28.1	12	22	4498	78	1488	94.8	95	95.2	0.78	0.85	0.88	69.3
1120	1500	450C	7183	6.5	0.8	2.4	28.1	12	22	4723	78	1487	95	95.2	95.4	0.81	0.86	0.89	76.8
1250	1680	450C	8039	6.5	0.8	2.4	29.6	11	20	4950	78	1487	95.1	95.3	95.5	0.81	0.86	0.89	85.5
1400	1880	450C	8987	6	0.7	2.2	29.6	11	20	5402	78	1485	95.2	95.4	95.6	0.82	0.88	0.89	95.8
1600	2150	450C	10213	6.5	0.7	2.2	39.7	7	12	5647	78	1490	95.3	95.5	95.7	0.81	0.87	0.88	110.4
1800	2410	450C	11526	6.5	0.8	2.3	41.6	7	12	5891	78	1490	95.4	95.6	95.8	0.79	0.86	0.88	124.0
2000	2680	500C	12830	6	0.6	2.1	61	13	24	6654	78	1493	95.5	95.7	95.9	0.78	0.84	0.86	140.7
2250	3020	500C	14410	6.5	0.7	2.2	64.6	12	22	6973	78	1492	95.5	95.7	95.9	0.81	0.87	0.89	152.6
2500	3350	500C	16016	6.5	0.7	2.2	64.6	11	20	7292	78	1492	95.6	95.8	96	0.79	0.85	0.88	171.5
2800	3750	500C	17891	6	0.6	1.9	64.6	12	22	7609	78	1491	95.6	95.8	96	0.84	0.88	0.89	189.9
3150	4220	560C	20109	6.5	0.6	2.2	118.5	13	24	8053	78	1493	95.7	95.9	96.1	0.81	0.86	0.89	213.4
3550	4760	560C	22633	6.5	0.6	2.2	122.3	13	24	8463	78	1493	95.8	96	96.2	0.8	0.86	0.88	243.3
4000	5360	560C	25597	6	0.5	2	126.5	13	24	9651	78	1492	95.9	96.1	96.3	0.84	0.88	0.89	270.8
4500	6030	560C	28859	6	0.5	2	130.6	13	24	10183	78	1492	95.9	96.1	96.3	0.83	0.87	0.89	304.3
5000	6710	560C	31926	6	0.5	2	139	13	24	10183	78	1493	96.1	96.3	96.5	0.82	0.87	0.89	337.8
6 极																			
800	1070	450C	7713	6	0.8	2	37.8	10	18	4885	76	991	94.5	94.7	94.9	0.77	0.84	0.86	56.9
900	1210	450C	8651	6	0.8	2	39.3	10	18	5122	76	991	94.6	94.8	95	0.77	0.84	0.86	64.0
1000	1340	450C	9654	6	0.8	2	41.6	10	18	5375	76	991	94.7	94.9	95.1	0.77	0.84	0.86	71.0
1120	1500	450C	10756	6	0.8	2	43.4	10	18	5615	76	991	94.8	95	95.2	0.77	0.84	0.86	79.4
1250	1680	450C	11992	6	0.8	2	45.3	10	18	5887	76	992	94.9	95.1	95.3	0.75	0.83	0.85	89.6
1400	1880	500C	13463	6	0.8	2.3	53.1	10	18	6131	76	991	95.1	95.3	95.5	0.71	0.81	0.84	101.5
1600	2150	500C	15416	6	0.7	2.2	55	10	18	6514	76	991	95.2	95.4	95.6	0.72	0.81	0.85	114.3
1800	2410	500C	17315	6	0.7	2.1	67	9	16	7144	76	992	95.3	95.5	95.7	0.75	0.83	0.86	127.0
2000	2680	500C	19300	6	0.7	2.1	70	8	14	7600	76	992	95.4	95.6	95.8	0.75	0.83	0.86	140.8
2250	3020	560C	21597	6	0.8	2.3	102	12	22	8224	78	991	95.4	95.6	95.8	0.75	0.83	0.86	158.3
2500	3350	560C	24089	6	0.8	2.3	105.8	12	22	8623	78	992	95.4	95.6	95.8	0.72	0.81	0.85	177.7
2800	3750	560C	26906	6	0.7	2.1	120.5	12	22	9022	78	994	95.5	95.7	95.9	0.73	0.81	0.84	201.2
3150	4220	560C	30200	5.5	0.6	1.8	124.6	11	20	10142	78	993	95.5	95.7	95.9	0.77	0.84	0.85	223.5
3550	4760	560C	34089	5.5	0.6	1.9	128.7	11	20	10304	78	994	95.6	95.8	96	0.74	0.82	0.84	254.9

W60 HD GB2 / IC81W / 50 Hz / 10000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I _I /I _N	堵转 扭矩 T _I /T _N	最大 扭矩 T _B /T _N	惯量 J (kg.m ²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	10000V							满载 电流 I _N (A)
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比						
效率													功率因素						
50%	75%												100%	50%	75%	100%			
kW	HP	8 极																	
630	840	450C	8106	6.5	0.8	2.2	55.2	10	18	4587	75	744	93.8	94	94.2	0.69	0.79	0.82	46.3
710	950	450C	9081	6.5	0.8	2.1	58	10	18	5085	75	744	93.9	94.1	94.3	0.69	0.79	0.82	51.9
800	1070	450C	10289	6	0.8	1.9	60.9	10	18	5301	75	743	94	94.2	94.5	0.73	0.81	0.83	56.9
900	1210	450C	11581	6	0.8	2	62.1	9	16	5532	75	744	94.1	94.3	94.6	0.73	0.81	0.83	64.5
1000	1340	500C	12781	6.5	0.8	2.1	96.3	9	16	6403	76	744	94.3	94.6	94.7	0.74	0.81	0.83	69.8
1120	1500	500C	14366	7	0.9	2.2	100.7	9	16	6986	76	744	94.5	94.7	94.8	0.74	0.81	0.83	78.7
1250	1680	500C	16072	6	0.8	1.9	104.8	9	16	7422	76	743	94.6	94.8	95	0.76	0.82	0.84	87.1
1400	1880	500C	17951	6.5	0.9	2.1	109	9	16	7580	76	744	94.7	94.9	95.1	0.76	0.82	0.84	97.8
1600	2150	560C	20520	6	0.7	2.1	182.4	12	22	8101	76	744	94.8	95	95.2	0.76	0.82	0.84	112.5
1800	2410	560C	23066	6	0.7	2	196.5	11	20	8406	76	744	94.9	95.1	95.3	0.76	0.82	0.84	126.5
2000	2680	560C	25753	6	0.7	2	204	12	22	8926	76	744	95	95.2	95.5	0.76	0.82	0.84	140.6
2250	3020	560C	28978	5.5	0.7	1.9	216	12	22	9283	76	744	95	95.3	95.5	0.76	0.82	0.84	157.7
2500	3350	560C	32148	5.5	0.7	1.9	232	11	20	9816	76	744	95.1	95.4	95.6	0.76	0.82	0.84	174.8
10 极																			
400	540	450C	6407	6	0.8	2.1	57.2	10	18	4894	75	595	92.7	92.8	93.1	0.58	0.7	0.77	32.1
450	600	450C	7245	6	0.8	2.1	60	12	22	5124	75	595	92.8	93	93.2	0.58	0.7	0.77	36.2
500	670	450C	8004	5.5	0.8	2.1	62.3	12	22	5354	75	594	93.2	93.4	93.6	0.58	0.7	0.77	39.2
560	750	450C	9001	6	0.9	2.2	64.5	10	18	5584	75	595	93.3	93.5	93.7	0.58	0.7	0.77	44.6
630	840	500C	10152	6.5	1	2.3	95	15	28	6164	76	594	93.6	93.7	94	0.64	0.73	0.79	48.2
710	950	500C	11450	6	0.8	2	99	15	28	6454	76	593	93.7	93.8	94.1	0.65	0.75	0.8	52.7
800	1070	500C	12840	6	0.9	2.1	103	15	28	6744	76	594	93.8	94	94.2	0.65	0.75	0.8	59.5
900	1210	500C	14433	6	0.9	2.1	107.3	13	24	7178	76	594	93.9	94.1	94.3	0.65	0.75	0.8	67.8
1000	1340	500C	16089	6	0.8	1.9	111	15	28	7462	76	593	94	94.2	94.5	0.67	0.77	0.81	73.8
1120	1500	560C	17993	6	0.8	2.2	203	15	28	8036	76	594	94.2	94.4	94.6	0.67	0.77	0.81	81.1
1250	1680	560C	20086	6	0.8	2.2	209	15	28	8554	76	594	94.2	94.4	94.6	0.67	0.77	0.81	90.4
1400	1880	560C	22478	6	0.8	2.2	216	13	24	9271	76	594	94.3	94.5	94.7	0.67	0.77	0.81	101.5
1600	2150	560C	25642	6	0.8	2.2	223	13	24	9774	76	594	94.4	94.6	94.8	0.67	0.77	0.81	115.0
1800	2410	560C	28890	6	0.8	2.3	230	11	20	10352	76	594	94.6	94.8	95	0.67	0.77	0.81	131.0
12 极																			
500	670	500C	9634	5	0.7	1.8	100	20	38	6201	76	495	92.7	92.9	93.3	0.57	0.68	0.74	41.2
560	750	500C	10766	5	0.7	1.8	107	20	38	6491	76	495	92.8	93	93.4	0.57	0.68	0.74	45.9
630	840	500C	12158	5	0.7	1.8	112	20	38	6781	76	495	93.1	93.4	93.6	0.57	0.68	0.74	51.6
710	950	500C	13687	5	0.7	1.8	117	20	38	7100	76	495	93.2	93.5	93.7	0.57	0.69	0.74	58.2
800	1070	560C	15388	6	0.8	2.2	204	12	22	7623	76	496	93.3	93.6	93.8	0.57	0.7	0.76	63.1
900	1210	560C	17359	6	0.9	2.2	210	12	22	8146	76	496	93.4	93.7	94	0.57	0.7	0.76	71.5
1000	1340	560C	19291	6	0.9	2.2	218	12	22	8823	76	495	93.6	93.8	94.1	0.57	0.7	0.76	76.5
1120	1500	560C	21566	6	0.9	2.2	225	12	22	9163	76	495	93.7	93.9	94.2	0.57	0.7	0.76	85.8
1250	1680	560C	24012	6	0.9	2.3	232	12	22	9513	76	495	93.8	94	94.3	0.57	0.7	0.76	96.2
1400	1880	560C	26893	6	0.9	2.3	239	12	22	10036	76	495	94	94.2	94.5	0.57	0.7	0.76	109.6

W60 HD GB2 / IC611 / 50 Hz / 6000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I _L /I _n	堵转 扭矩 T _i /T _n	最大 扭矩 T _b /T _n	惯量 J (kg.m ²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	6000V							满载 电流 I _n (A)
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比						
效率													功率因素						
50%	75%												100%	50%	75%	100%			
kW	HP	2 极																	
1120	1500	450A	3583	6	0.6	2	20.1	10	16	4646	84	2985	94.5	94.8	95.1	0.84	0.86	0.9	125.65
1250	1680	450A	4004	6	0.6	2	21.2	10	16	4893	84	2984	94.7	95	95.3	0.84	0.87	0.91	138.55
1400	1880	450A	4479	6	0.6	2	22.5	10	16	5149	84	2984	94.8	95.1	95.4	0.85	0.87	0.91	154.85
1600	2150	450A	5128	6	0.6	2	23.5	10	16	5320	84	2984	94.9	95.2	95.5	0.85	0.87	0.91	176.42
1800	2410	450A	5774	6	0.6	2	24.6	10	16	5540	84	2984	95	95.3	95.6	0.85	0.87	0.91	198.06
2000	2680	450A	6384	6	0.6	2	24.6	10	16	5550	84	2985	95.1	95.4	95.7	0.85	0.88	0.91	219.61
2250	3020	500A	7207	5.5	0.5	1.7	27	11	17	6749	84	2983	95.1	95.4	95.7	0.86	0.88	0.9	250.33
2500	3350	500A	7991	5.5	0.5	1.8	28.6	11	17	6972	84	2984	95.2	95.5	95.8	0.86	0.88	0.9	277.85
2800	3750	500A	8958	5.5	0.6	1.9	29.8	11	17	7116	84	2984	95.2	95.5	95.8	0.86	0.88	0.9	310.55
3150	4220	560A	10033	6	0.5	1.8	54	10	16	10021	85	2988	95.3	95.6	95.9	0.86	0.88	0.91	345.17
3550	4760	560A	11304	6	0.5	1.8	54.1	9	14	10062	85	2987	95.3	95.6	95.9	0.86	0.88	0.91	388.6
4000	5360	560A	12739	6	0.6	1.9	55.8	8	10	10177	85	2987	95.3	95.6	95.9	0.86	0.88	0.91	437.4
4500	6030	560A	14377	6.5	0.6	1.9	57.9	8	10	10865	85	2989	95.4	95.7	96	0.86	0.88	0.91	490.55
4 极																			
1000	1340	450C	6444	6	0.6	2	26.4	12	20	4402	88	1485	94.1	94.5	94.9	0.79	0.85	0.86	117.53
1120	1500	450C	7195	5.5	0.6	2	26.6	15	26	4424	88	1483	94.3	94.7	95.1	0.79	0.85	0.86	131.63
1250	1680	450C	8037	6	0.6	2	28.2	11	18	4621	88	1485	94.4	94.8	95.2	0.79	0.85	0.86	146.61
1400	1880	450C	9011	5.5	0.6	1.8	29.5	12	20	4899	88	1482	94.5	94.9	95.3	0.79	0.85	0.86	164.2
1600	2150	450C	10274	5.5	0.6	2	31.2	10	16	5266	88	1484	94.6	95	95.4	0.79	0.85	0.86	187.26
1800	2410	450C	11557	5.5	0.6	1.9	41.4	15	26	5266	88	1489	94.7	95.1	95.5	0.79	0.85	0.86	210.01
2000	2680	450C	12825	5.5	0.6	1.9	42.9	15	26	5527	88	1489	94.8	95.2	95.6	0.79	0.85	0.86	232.86
2250	3020	500C	14501	6	0.6	2	49.7	10	16	6773	88	1486	94.8	95.2	95.6	0.79	0.85	0.86	261.7
2500	3350	500C	16127	5.5	0.6	2	51.7	10	16	7230	88	1485	94.9	95.3	95.7	0.81	0.86	0.87	287.43
2800	3750	500C	17925	5.5	0.6	1.8	70.4	16	28	7230	88	1490	94.9	95.3	95.7	0.81	0.86	0.87	321.59
3150	4220	560C	20122	6	0.5	2	125.4	20	36	9739	89	1493	95	95.4	95.8	0.81	0.86	0.87	361.04
3550	4760	560C	22733	6	0.6	2	126.5	20	36	10005	89	1493	95.1	95.5	95.9	0.81	0.86	0.87	406.46
4000	5360	560C	25575	6	0.6	2	129.8	16	28	10284	89	1493	95.2	95.6	96	0.81	0.86	0.87	457.51
4500	6030	560C	28765	6	0.6	2	134.2	15	26	10508	89	1493	95.2	95.6	96	0.81	0.86	0.87	514.17
5000	6710	560C	31935	5.5	0.5	1.8	133.1	15	26	10519	89	1492	95.3	95.7	96.1	0.82	0.86	0.87	571.3
6 极																			
900	1210	450C	8714	6	0.7	2	38.3	9	16	4578	86	986	93.9	94.3	94.7	0.73	0.81	0.83	109.83
1000	1340	450C	9628	6	0.7	2	40.2	9	16	4953	86	988	94	94.4	94.8	0.73	0.81	0.83	121.91
1120	1500	450C	10809	6	0.6	2	42.1	9	16	5302	86	987	94.1	94.5	94.9	0.73	0.81	0.83	136.39
1250	1680	450C	12060	5.5	0.7	1.9	43.3	7	10	5420	86	991	94.2	94.6	95	0.73	0.81	0.83	151.75
1400	1880	500C	13497	5.5	0.6	2	50.7	9	16	5640	87	989	94.4	94.8	95.2	0.73	0.81	0.83	169.96
1600	2150	500C	15483	5.5	0.7	1.9	51.1	8	12	5844	87	989	94.5	94.9	95.3	0.73	0.81	0.83	194.03
1800	2410	500C	17430	5.5	0.7	1.9	55.4	9	16	6102	87	989	94.6	95	95.4	0.73	0.81	0.83	218.06
2000	2680	500C	19292	5.5	0.7	2	57.8	8	12	6430	87	989	94.7	95.1	95.5	0.73	0.81	0.83	241.78
2250	3020	560C	21679	5.5	0.6	2	91.3	9	16	7795	88	990	94.7	95.1	95.5	0.73	0.81	0.83	271.72
2500	3350	560C	24066	5.5	0.6	2	97.9	9	16	8742	88	990	94.7	95.1	95.5	0.73	0.81	0.83	301.6
2800	3750	560C	27033	5.5	0.6	2	101.2	9	16	9334	88	990	94.8	95.2	95.6	0.75	0.82	0.84	333.07
3150	4220	560C	30288	5.5	0.7	2	104.5	9	16	10499	88	989	94.8	95.2	95.6	0.75	0.82	0.84	374.32
3550	4760	560C	34125	5.5	0.6	1.9	132.8	15	21	10499	88	993	94.9	95.3	95.7	0.76	0.83	0.84	420.11

W60 HD GB2 / IC611 / 50 Hz / 6000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I _I /I _n	堵转 扭矩 T _I /T _n	最大 扭矩 T _b /T _n	惯量 J (kg.m ²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	6000V							满载 电流 I _n (A)	
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比							
效率													功率因素							
50%	75%												100%	50%	75%	100%				
kW	HP	8 极																		
630	840	450C	8100	5.5	0.7	2	51.1	10	18	4332	85	743	93.5	93.7	93.9	0.7	0.78	0.81	80.4	
710	950	450C	9162	6	0.7	1.9	51.2	10	18	4469	85	742	93.8	93.9	94	0.7	0.79	0.82	90.5	
800	1070	450C	10276	6	0.7	2	52.1	10	18	4805	85	743	94	94.1	94.2	0.7	0.79	0.82	100.5	
900	1210	450C	11595	5.5	0.6	1.9	53.9	10	18	5258	85	742	94	94.2	94.3	0.7	0.79	0.82	115.2	
1000	1340	500C	12865	6	0.7	1.9	93.4	10	18	5474	85	744	94.1	94.3	94.4	0.7	0.79	0.82	125.4	
1120	1500	500C	14318	5.5	0.6	1.9	97.4	9	16	6189	86	744	94.3	94.4	94.6	0.7	0.79	0.82	135.6	
1250	1680	500C	16082	6	0.7	1.9	101.2	8	14	6777	86	744	94.4	94.5	94.7	0.71	0.8	0.83	150.8	
1400	1880	500C	17914	6	0.7	2	101.4	12	22	7088	86	744	94.5	94.6	94.8	0.72	0.8	0.83	178.4	
1600	2150	560C	20568	6	0.6	2	201.4	12	22	7240	86	744	94.6	94.7	94.9	0.72	0.8	0.83	201.2	
1800	2410	560C	23072	5.5	0.6	1.9	202.4	12	22	8378	86	744	94.7	94.9	95.1	0.72	0.8	0.83	223.4	
2000	2680	560C	25667	5.5	0.6	1.9	208.9	11	20	8378	86	744	94.9	95	95.2	0.72	0.8	0.83	249.8	
2250	3020	560C	28953	5.5	0.6	1.9	209.5	8	14	8562	86	744	94.9	95	95.2	0.72	0.8	0.83	279.5	
2500	3350	560C	32025	6	0.7	2	214.5	12	22	9251	86	744	95	95.1	95.3	0.72	0.8	0.83	305.4	
10 极																				
450	600	450C	7227	5	0.6	1.8	50.1	10	18	4309	85	593	92.7	92.8	92.9	0.57	0.69	0.75	68.9	
500	670	450C	8030	5.5	0.7	1.9	50.1	10	18	4537	85	594	92.9	93	93.3	0.57	0.69	0.75	74.9	
560	750	450C	9007	5	0.6	1.8	51.1	10	18	4752	85	593	93	93.2	93.4	0.59	0.71	0.76	82.4	
630	840	450C	10180	5	0.6	1.7	51.1	9	16	5000	85	592	93.2	93.4	93.7	0.6	0.72	0.77	90.9	
710	950	500C	11407	5.5	0.7	1.8	90.7	9	16	5510	85	594	93.2	93.4	93.8	0.6	0.72	0.77	95.9	
800	1070	500C	12872	5.5	0.7	1.8	94.4	12	22	6107	86	594	93.2	93.5	93.9	0.6	0.72	0.77	110.4	
900	1210	500C	14439	5.5	0.7	1.8	95.2	12	22	6702	86	594	93.2	93.6	94	0.6	0.72	0.77	125.4	
1000	1340	500C	16053	5	0.7	1.7	95.2	12	22	7145	86	593	93.5	93.7	94.2	0.65	0.74	0.78	138.9	
1120	1500	560C	18012	5.5	0.7	1.8	190.3	12	22	7259	86	593	93.5	93.8	94.3	0.65	0.74	0.78	145.2	
1250	1680	560C	20147	5.5	0.7	1.9	195.8	12	22	7616	86	594	93.6	93.8	94.3	0.65	0.74	0.78	159.8	
1400	1880	560C	22511	5.5	0.6	1.8	195.8	12	22	8149	86	594	93.6	93.9	94.4	0.65	0.74	0.78	179.8	
1600	2150	560C	25699	5.5	0.7	1.8	202.4	10	18	9170	86	593	93.7	94.2	94.6	0.65	0.74	0.78	196.8	
1800	2410	560C	28876	5.5	0.7	2	203.5	10	18	10228	86	594	93.7	94.2	94.7	0.66	0.75	0.79	234.2	
12 极																				
355	480	450C	6864	5	0.7	1.8	52.8	11	20	4727	85	493	91.4	92	92.3	0.51	0.63	0.69	55.4	
400	540	450C	7726	5	0.7	1.8	53.5	12	22	4954	85	493	91.6	92.1	92.5	0.51	0.63	0.69	62.4	
450	600	450C	8707	5	0.7	1.8	55.8	11	20	5303	85	493	91.6	92.2	92.7	0.51	0.63	0.69	74.5	
500	670	450C	9719	5	0.7	1.8	55.8	12	22	5416	85	492	91.8	92.4	93	0.53	0.65	0.71	85.4	
560	750	500C	10829	5	0.7	1.8	96.1	12	22	6256	86	494	92.3	92.9	93.2	0.53	0.65	0.71	85.9	
630	840	500C	12163	5	0.7	1.9	100.2	11	20	6702	86	494	92.5	93.1	93.3	0.54	0.65	0.71	95.9	
710	950	500C	13663	5.5	0.8	1.9	103.5	11	20	7130	86	495	92.7	93.3	93.4	0.54	0.65	0.71	110.5	
800	1070	500C	15432	5	0.8	1.8	103.8	12	22	7431	86	494	92.8	93.4	93.5	0.55	0.66	0.72	115.8	
900	1210	560C	17373	5.5	0.7	1.9	195.8	10	18	8108	86	495	92.9	93.4	93.7	0.55	0.66	0.72	126.8	
1000	1340	560C	19289	5.5	0.7	1.9	195.8	9	16	8289	86	495	93	93.5	93.8	0.55	0.66	0.72	145.8	
1120	1500	560C	21660	5.5	0.7	1.9	204.6	9	16	8802	86	495	93.2	93.6	93.9	0.55	0.66	0.72	158.4	
1250	1680	560C	24131	5.5	0.7	1.9	211.2	9	16	9486	86	495	93.3	93.8	94	0.56	0.67	0.73	169.8	
1400	1880	560C	27057	5.5	0.7	1.9	217.8	12	22	9986	86	495	93.5	94	94.2	0.57	0.67	0.74	189.6	
1500	2010	560C	28884	5.5	0.8	2	217.8	11	20	10224	86	495	93.5	94	94.2	0.59	0.69	0.75	205.4	



W60 HD GB2 / IC611 / 50 Hz / 10000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I _L /I _n	堵转 扭矩 T _i /T _n	最大 扭矩 T _b /T _n	惯量 J (kg.m ²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	10000V							满载 电流 I _n (A)	
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比							
效率													功率因素							
50%	75%												100%	50%	75%	100%				
kW	HP												2 极							
900	1210	450A	2869	6	0.6	2	19.1	10	18	4391	84	2985	94	94.2	94.6	0.89	0.91	0.92	60.3	
1000	1340	450A	3197	6	0.6	1.9	20.5	10	18	4551	84	2985	94.1	94.3	94.7	0.9	0.91	0.92	66.9	
1120	1500	450A	3593	6	0.6	1.9	21.3	10	18	4705	84	2984	94.2	94.4	94.8	0.9	0.92	0.92	74.7	
1250	1680	450A	3990	6	0.6	1.9	22.4	9	16	4956	84	2985	94.4	94.6	95	0.91	0.92	0.93	82.2	
1400	1880	450A	4474	6	0.6	2	23.5	9	16	5064	84	2985	94.5	94.7	95.1	0.91	0.92	0.93	91.9	
1600	2150	500A	5121	6	0.6	1.9	25.8	18	34	5925	84	2986	94.6	94.8	95.2	0.88	0.9	0.91	107.5	
1800	2410	500A	5743	6	0.6	2	27	15	28	6208	84	2986	94.7	94.9	95.3	0.88	0.9	0.91	120.7	
2000	2680	500A	6416	6.5	0.6	2.1	28.6	15	28	6398	84	2987	94.8	95	95.4	0.88	0.9	0.91	133.8	
2250	3020	500A	7220	5.5	0.5	1.7	29.7	15	28	6681	84	2985	94.8	95	95.4	0.9	0.91	0.91	150.4	
2500	3350	560A	7975	6	0.6	2	45.8	12	22	8435	85	2988	94.9	95.1	95.5	0.88	0.91	0.91	166.9	
2800	3750	560A	8914	6.5	0.6	2.2	49.9	12	22	8716	85	2989	94.9	95.1	95.5	0.88	0.91	0.92	184.3	
3150	4220	560A	10067	6.5	0.6	2.2	51.7	10	18	8997	85	2989	95	95.2	95.6	0.88	0.91	0.92	206.9	
3550	4760	560A	11315	6.5	0.6	2.2	55.7	10	18	9501	85	2989	95	95.2	95.6	0.88	0.91	0.92	232.7	
4000	5360	560A	12775	6.5	0.6	2.2	58.8	9	16	10550	85	2989	95	95.2	95.6	0.88	0.91	0.92	261.9	
4 极																				
900	1210	450C	5757	6.5	0.8	2.4	25.1	15	28	4419	88	1488	93.9	94.1	94.5	0.78	0.85	0.87	63.8	
1000	1340	450C	6409	6.5	0.8	2.4	26.6	14	26	4658	88	1487	94	94.2	94.6	0.81	0.87	0.89	69.2	
1120	1500	450C	7193	6.5	0.8	2.4	28.2	15	28	4914	88	1487	94.2	94.4	94.8	0.81	0.87	0.89	77.4	
1250	1680	450C	8038	6	0.7	2.1	29.7	15	28	5153	88	1485	94.3	94.5	94.9	0.85	0.89	0.9	85.3	
1400	1880	450C	8976	6	0.6	2	39.8	12	22	5281	88	1489	94.4	94.6	95	0.84	0.87	0.88	97.4	
1600	2150	450C	10247	6	0.6	2	41.7	19	36	5408	88	1489	94.5	94.7	95.1	0.83	0.87	0.88	111.0	
1800	2410	500C	11580	6.5	0.8	2.4	47.1	16	30	6169	88	1488	94.6	94.8	95.2	0.77	0.85	0.88	125.0	
2000	2680	500C	12826	6	0.6	2.2	49.5	17	32	6647	88	1486	94.7	94.9	95.3	0.83	0.87	0.89	137.1	
2250	3020	500C	14378	6.5	0.6	2.1	62.2	15	28	6963	88	1492	94.8	95	95.4	0.82	0.87	0.89	153.9	
2500	3350	500C	15973	5.5	0.6	1.8	65.3	16	30	7176	88	1490	94.9	95.1	95.5	0.86	0.89	0.9	169.1	
2800	3750	560C	17918	6	0.6	2.2	99	15	28	8131	89	1491	94.9	95.1	95.5	0.84	0.88	0.89	191.5	
3150	4220	560C	20158	6	0.6	2.2	103.5	15	28	8549	89	1491	95	95.2	95.6	0.84	0.88	0.89	215.2	
3550	4760	560C	22737	6	0.6	2.1	107.5	15	28	9127	89	1491	95.1	95.3	95.7	0.84	0.88	0.89	242.3	
4000	5360	560C	25534	6	0.6	2.2	111.2	13	24	9831	89	1491	95.1	95.3	95.7	0.83	0.88	0.89	272.4	
4500	6030	560C	28733	6	0.6	2.1	120	13	24	10003	89	1491	95.2	95.4	95.8	0.83	0.88	0.89	305.9	
6 极																				
710	950	450C	6837	7	0.9	2.5	36.4	15	28	4483	86	990	93.5	93.7	94.1	0.72	0.81	0.85	51.6	
800	1070	450C	7728	6.5	0.8	2.4	38.5	15	28	4604	86	990	93.7	93.9	94.3	0.73	0.81	0.85	58.1	
900	1210	450C	8671	6.5	0.8	2.4	40.4	16	30	4725	86	989	93.8	94	94.4	0.73	0.81	0.85	65.2	
1000	1340	450C	9663	6	0.8	2.2	41.4	16	30	5352	86	988	93.9	94.1	94.5	0.77	0.84	0.85	72.4	
1120	1500	450C	10774	6.5	0.8	2.2	45.3	10	18	5610	86	992	94	94.2	94.6	0.73	0.81	0.85	80.5	
1250	1680	500C	12012	6.5	0.8	2.3	50.7	12	22	6035	87	991	94.2	94.4	94.8	0.71	0.8	0.85	90.1	
1400	1880	500C	13501	6	0.8	2.3	53.1	12	22	6355	87	991	94.3	94.5	94.9	0.72	0.81	0.85	100.8	
1600	2150	500C	15363	5.5	0.7	2.1	55.5	12	22	6672	87	991	94.4	94.6	95	0.72	0.81	0.85	115.1	
1800	2410	500C	17378	6	0.7	2	70	10	18	6985	87	992	94.5	94.7	95.1	0.78	0.85	0.87	126.2	
2000	2680	560C	19198	6	0.7	2.3	80.7	15	28	7399	88	991	94.6	94.8	95.2	0.72	0.81	0.85	143.1	
2250	3020	560C	21622	6	0.7	2.2	88.5	18	34	7876	88	991	94.7	94.9	95.3	0.74	0.82	0.85	160.8	
2500	3350	560C	24034	6	0.7	2.1	98.7	15	28	8831	88	990	94.7	94.9	95.3	0.76	0.83	0.86	176.4	
2800	3750	560C	27021	6	0.7	2.1	105.5	15	28	10156	88	991	94.8	95	95.4	0.75	0.83	0.86	197.2	
3150	4220	560C	30301	6	0.7	1.9	133.1	15	28	10528	88	994	94.8	95	95.4	0.77	0.84	0.86	221.1	

W60 HD GB2 / IC611 / 50 Hz / 10000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I _L /I _N	堵转 扭矩 T _L /T _N	最大 扭矩 T _B /T _N	惯量 J (kg.m ²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	10000V							满载 电流 I _N (A)
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比						
效率													功率因素						
kW	HP											50%	75%	100%	50%	75%	100%		
8 极																			
560	750	450C	7196	6	0.7	2	51	11	20	4569	85	743	93	93.2	93.4	0.73	0.8	0.83	40.5
630	840	450C	8075	6	0.8	2	54	11	20	4907	85	743	93.2	93.4	93.6	0.73	0.8	0.83	45.0
710	950	450C	9130	6	0.8	2	57	11	20	5140	85	743	93.4	93.6	93.8	0.74	0.81	0.83	50.7
800	1070	500C	10240	6	0.8	2.1	88	12	22	5792	86	743	93.5	93.7	93.9	0.75	0.82	0.84	56.5
900	1210	500C	11571	6	0.8	1.9	92	12	22	6086	86	743	93.6	93.8	94	0.75	0.82	0.84	63.2
1000	1340	500C	12829	6	0.8	2	96	11	20	6380	86	743	93.7	93.9	94.1	0.75	0.82	0.84	70.0
1120	1500	500C	14364	6	0.8	2	101	11	20	6818	86	743	93.9	94.1	94.3	0.75	0.82	0.84	78.4
1250	1680	500C	16091	6	0.8	2	105	12	22	7102	86	742	94	94.2	94.4	0.75	0.82	0.84	87.3
1400	1880	560C	17998	6	0.8	2	202	10	18	8394	86	744	94.2	94.3	94.5	0.75	0.82	0.84	98.0
1600	2150	560C	20497	6	0.7	2	210	9	16	8738	86	744	94.3	94.4	94.6	0.75	0.82	0.84	111.3
1800	2410	560C	23158	6	0.7	2	218	9	16	9082	86	744	94.4	94.6	94.8	0.75	0.82	0.84	126.1
2000	2680	560C	25711	6	0.7	2	223	9	16	9452	86	744	94.5	94.7	94.9	0.75	0.82	0.84	140.0
2250	3020	560C	28948	6	0.7	2	231	9	16	9807	86	744	94.5	94.7	94.9	0.75	0.82	0.84	157.6
10 极																			
355	480	450C	5691	5.5	0.7	2	53	10	18	4612	85	595	91.8	92	92.4	0.58	0.7	0.76	28.9
400	540	450C	6406	5.5	0.7	2	57	10	18	4840	85	595	91.9	92.1	92.5	0.59	0.7	0.76	32.3
450	600	450C	7235	5	0.6	1.9	60	11	20	5068	85	594	92	92.3	92.6	0.62	0.72	0.77	35.8
500	670	450C	8004	5	0.6	1.8	65	12	22	5296	85	594	92.4	92.7	93	0.64	0.74	0.78	39.0
560	750	500C	9031	6	0.8	2	95	15	28	5392	86	594	92.5	92.8	93.1	0.66	0.76	0.8	41.9
630	840	500C	10099	6	0.8	2	99	15	28	5832	86	594	92.8	93	93.4	0.66	0.76	0.8	46.9
710	950	500C	11404	6	0.8	2.1	103	15	28	6272	86	594	92.8	93	93.4	0.66	0.76	0.8	53.1
800	1070	500C	12870	6	0.8	2.1	107	15	28	6564	86	594	93	93.2	93.6	0.66	0.76	0.8	60.3
900	1210	500C	14466	6	0.8	2.1	111	15	28	6990	86	594	93.2	93.4	93.8	0.66	0.77	0.8	67.4
1000	1340	560C	15984	6	0.8	2.1	198	10	18	7678	86	595	93.5	93.7	93.9	0.68	0.78	0.81	72.7
1120	1500	560C	17985	6	0.8	2.1	203	10	18	8030	86	595	93.6	93.8	94	0.68	0.78	0.81	81.4
1250	1680	560C	19995	6	0.8	2	208	9	16	8374	86	595	93.6	93.8	94	0.69	0.79	0.81	90.4
1400	1880	560C	22430	5.5	0.7	1.9	218	11	20	8955	86	594	93.7	93.9	94.1	0.7	0.8	0.82	100.0
12 极																			
450	600	500C	8684	5	0.7	1.8	100	15	28	5520	86	495	92	92.2	92.4	0.57	0.68	0.73	37.5
500	670	500C	9650	5	0.7	1.8	104	15	28	5960	86	495	92.5	92.6	92.8	0.57	0.69	0.74	41.4
560	750	500C	10787	5	0.7	1.8	108	15	28	6442	86	495	92.6	92.7	92.9	0.58	0.69	0.74	46.1
630	840	500C	12155	5	0.7	1.8	112	15	28	6734	86	495	92.7	92.8	93	0.58	0.69	0.75	51.8
710	950	560C	13715	6	0.8	2.2	188	12	22	7334	86	495	92.8	92.9	93.1	0.61	0.72	0.77	55.1
800	1070	560C	15400	6	0.8	2.2	195	10	18	7625	86	495	92.9	93	93.3	0.61	0.72	0.77	61.5
900	1210	560C	17309	6	0.8	2.2	203	10	18	8280	86	495	93	93.1	93.4	0.61	0.72	0.77	68.9
1000	1340	560C	19244	6	0.8	2.2	209	9	16	8812	86	495	93.1	93.2	93.5	0.61	0.72	0.77	76.5
1120	1500	560C	21537	6	0.8	2.2	222	9	16	9331	86	494	93.2	93.3	93.6	0.61	0.72	0.77	85.1
1250	1680	560C	24026	6	0.8	2.2	231	9	16	9854	86	495	93.5	93.6	93.8	0.61	0.72	0.77	95.4

W60 HD GB2 / IC01 / 50 Hz / 6000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I _L /I _n	堵转 扭矩 T _i /T _n	最大 扭矩 T _b /T _n	惯量 J (kg.m²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	6000V							满载 电流 I _n (A)
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比						
													效率			功率因素			
kW	HP											50%	75%	100%	50%	75%	100%		
2 极																			
1250	1680	450A	3989	6	0.5	1.8	19.1	7	10	4002	79	2984	94.8	95.4	95.8	0.86	0.89	0.9	139.51
1400	1880	450A	4490	6	0.5	1.8	20.3	7	10	4118	79	2983	94.9	95.5	95.9	0.86	0.89	0.9	156.08
1600	2150	450A	5119	6	0.5	1.8	21.2	7	10	4269	79	2982	95.1	95.7	96.1	0.86	0.89	0.9	178.01
1800	2410	450A	5778	6	0.5	1.7	22.7	7	10	4460	79	2982	95.2	95.8	96.2	0.86	0.89	0.9	200.05
2000	2680	450A	6406	6	0.5	1.8	23.5	7	10	4637	79	2982	95.3	95.9	96.3	0.86	0.89	0.9	221.59
2250	3020	450A	7204	6	0.5	1.8	22.6	7	10	4906	79	2983	95.3	95.9	96.3	0.86	0.89	0.9	249.03
2500	3350	500A	7980	6	0.5	1.8	27	7	10	6020	79	2984	95.4	96	96.4	0.86	0.89	0.9	276.13
2800	3750	500A	8939	6	0.5	1.7	29.8	7	10	6340	79	2984	95.4	96	96.4	0.87	0.89	0.9	308.94
3150	4220	500A	10047	6	0.5	1.8	31.2	7	10	6560	79	2985	95.5	96.1	96.5	0.87	0.89	0.9	347.2
3550	4760	560A	11355	6	0.5	1.8	49.9	7	10	8021	79	2987	95.5	96.1	96.5	0.87	0.89	0.9	391.29
4000	5360	560A	12758	6	0.5	1.8	54.1	7	10	8202	79	2988	95.5	96.1	96.5	0.87	0.89	0.9	440.44
4500	6030	560A	14427	6	0.4	1.8	55.8	7	10	8415	79	2987	95.6	96.2	96.6	0.88	0.89	0.91	489.55
5000	6710	560A	16000	6	0.5	1.8	58	7	10	8660	79	2987	95.7	96.3	96.7	0.88	0.89	0.91	542.82
4 极																			
1120	1500	450C	7226	6	0.7	2	26.6	10	16	4820	78	1485	94.6	95.2	95.6	0.77	0.83	0.85	132.35
1250	1680	450C	8038	5.5	0.6	1.9	26.6	10	16	4832	78	1483	94.8	95.4	95.8	0.77	0.83	0.85	147.56
1400	1880	450C	8983	5.5	0.7	2	28	10	16	5073	78	1484	94.9	95.5	95.9	0.77	0.83	0.85	165.09
1600	2150	450C	10302	6	0.7	2	30.4	10	16	5408	78	1485	95	95.6	96	0.77	0.83	0.85	188.28
1800	2410	450C	11571	5.5	0.7	2	30.8	10	16	5443	78	1483	95.1	95.7	96.1	0.77	0.83	0.85	211.6
2000	2680	450C	12818	6	0.7	2	41.5	10	16	5443	78	1489	95.2	95.8	96.2	0.77	0.83	0.85	234.62
2250	3020	450C	14476	6	0.7	2	42.9	10	16	5578	78	1489	95.2	95.8	96.2	0.77	0.83	0.85	263.41
2500	3350	500C	16054	6	0.6	2	51.7	10	16	6950	78	1485	95.3	95.9	96.3	0.77	0.84	0.86	289.27
2800	3750	500C	17969	6	0.7	2	52.8	10	16	7122	78	1486	95.3	95.9	96.3	0.78	0.84	0.86	323.65
3150	4220	500C	20128	6	0.6	1.9	70.4	10	16	6889	78	1491	95.4	96	96.4	0.8	0.84	0.87	359.92
3550	4760	560C	22706	6	0.5	1.9	122.1	12	20	8920	78	1493	95.5	96.1	96.5	0.8	0.84	0.87	405.2
4000	5360	560C	25585	6	0.5	1.9	126.5	12	20	9202	78	1492	95.6	96.2	96.6	0.8	0.85	0.87	456.57
4500	6030	560C	28755	6	0.5	1.9	130.9	12	20	9512	78	1492	95.7	96.3	96.7	0.8	0.85	0.87	513.11
5000	6710	560C	32087	6	0.5	1.9	135.3	12	20	9742	78	1492	95.8	96.4	96.8	0.8	0.85	0.87	569.53
5600	7510	560C	35735	6	0.5	1.9	138.6	12	20	9965	78	1492	95.8	96.4	96.8	0.8	0.85	0.87	637.22
6 极																			
1000	1340	450C	9659	6	0.8	2	39.6	7	10	4702	76	988	94.4	95	95.4	0.72	0.8	0.83	121.14
1120	1500	450C	10821	6	0.8	2	39.6	7	10	4785	76	988	94.5	95.1	95.5	0.72	0.8	0.83	135.54
1250	1680	450C	12072	6	0.8	2	41.8	7	10	4995	76	988	94.6	95.2	95.6	0.72	0.8	0.83	151.11
1400	1880	450C	13434	6	0.8	2	43.2	7	10	5144	76	991	94.8	95.4	95.8	0.72	0.8	0.83	169.07
1600	2150	500C	15416	5.5	0.6	1.9	55.7	7	10	7047	76	990	94.9	95.5	95.9	0.72	0.8	0.83	192.82
1800	2410	500C	17330	5.5	0.6	1.9	55.7	7	10	7047	76	989	95	95.6	96	0.72	0.8	0.83	216.7
2000	2680	500C	19345	5.5	0.6	1.9	57.9	7	10	7154	76	989	95.1	95.7	96.1	0.72	0.8	0.83	240.28
2250	3020	500C	21692	5.5	0.6	1.9	69.9	7	10	7047	76	992	95.1	95.7	96.1	0.72	0.8	0.83	270.03
2500	3350	560C	24045	5.5	0.6	1.9	101.2	7	10	9658	76	989	95.1	95.7	96.1	0.72	0.81	0.83	299.73
2800	3750	560C	27019	5.5	0.6	1.9	104.5	7	10	9841	78	990	95.2	95.8	96.2	0.72	0.81	0.83	335.35
3150	4220	560C	30401	5.5	0.5	1.9	104.5	7	10	9841	78	989	95.2	95.8	96.2	0.72	0.81	0.83	377.26
3550	4760	560C	34260	5.5	0.6	1.9	107.8	7	10	9954	78	990	95.3	95.9	96.3	0.72	0.81	0.83	424.73
4000	5360	560C	38474	5.5	0.6	1.8	132	10	16	9841	78	993	95.4	96	96.4	0.74	0.81	0.83	478.08

W60 HD GB2 / IC01 / 50 Hz / 6000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I _B /I _N	堵转 扭矩 T _B /T _N	最大 扭矩 T _B /T _N	惯量 J (kg.m²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	6000V						满载 电流 I _N (A)	
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比			功率因素			
													效率			功率因素			
													50%	75%	100%	50%	75%		100%
8 极																			
630	840	450C	8123	5.5	0.7	1.7	52	10	16	4164	75	742	93.9	94.1	94.5	0.69	0.77	0.81	85.9
710	950	450C	9080	5.5	0.7	1.8	52.5	10	16	4393	75	743	94	94.2	94.6	0.69	0.77	0.81	95.6
800	1070	450C	10257	5	0.7	1.7	52.8	10	16	4614	75	742	94.1	94.3	94.7	0.69	0.77	0.81	109.5
900	1210	450C	11549	5.5	0.7	1.8	55.3	9	15	5182	75	743	94.3	94.5	94.9	0.69	0.77	0.81	112.9
1000	1340	450C	12827	5.5	0.7	1.8	58	9	15	5398	75	743	94.4	94.6	95	0.69	0.77	0.81	135.4
1120	1500	500C	14392	5.5	0.7	1.8	88.3	10	16	5685	76	743	94.5	94.7	95.1	0.69	0.77	0.81	145.6
1250	1680	500C	16046	5.5	0.7	1.9	91.3	10	16	6281	76	743	94.6	94.9	95.3	0.7	0.77	0.82	159.6
1400	1880	500C	17979	5.5	0.7	1.9	95.2	10	16	7035	76	743	94.8	95.1	95.4	0.71	0.78	0.82	179.5
1600	2150	500C	20561	5.5	0.7	1.9	95.7	9	15	7035	76	743	94.9	95.2	95.5	0.71	0.78	0.82	199.8
1800	2410	560C	23090	5.5	0.7	1.8	196.9	9	15	7622	76	744	94.9	95.2	95.6	0.71	0.78	0.82	215.6
2000	2680	560C	25643	5.5	0.7	1.9	202.6	9	15	7622	76	744	95	95.4	95.8	0.71	0.78	0.82	245.2
2250	3020	560C	28753	5.5	0.7	1.9	203.2	9	15	7984	76	744	95	95.5	95.8	0.72	0.78	0.82	275.2
2500	3350	560C	32194	5.5	0.7	1.8	203.4	12	22	9443	76	744	95.2	95.6	95.9	0.72	0.77	0.82	300.4
2800	3750	560C	36081	5.5	0.6	1.8	204.6	11	20	9801	76	743	95.3	95.6	95.9	0.73	0.78	0.82	335.6
3000	4020	560C	38589	5.5	0.7	1.9	217.8	9	15	9981	76	743	95.3	95.7	95.9	0.73	0.79	0.82	356.4
10 极																			
500	670	450C	8060	5	0.6	1.8	50.8	9	16	4332	75	592	92.8	93.3	93.9	0.6	0.71	0.76	75.4
560	750	450C	8990	5.5	0.7	1.8	53.1	8	14	4446	75	592	92.9	93.4	94	0.6	0.71	0.76	80.4
630	840	450C	10138	5.5	0.7	1.8	55.7	8	14	4563	75	593	93	93.5	94.2	0.6	0.71	0.76	90.6
710	950	450C	11461	5.5	0.7	1.8	55.8	8	14	5239	75	592	93.1	93.7	94.4	0.62	0.72	0.77	95.6
800	1070	500C	12832	5	0.7	1.8	87.9	9	15	5435	75	593	93.1	93.7	94.5	0.62	0.72	0.77	115.4
900	1210	500C	14471	5	0.7	1.8	88.6	8	14	6025	76	592	93.2	94	94.6	0.63	0.73	0.77	125.4
1000	1340	500C	16104	5.5	0.7	1.9	88.7	8	14	6625	76	593	93.3	94.2	94.7	0.64	0.74	0.78	138.9
1120	1500	500C	18080	5	0.7	1.8	88.9	9	15	6921	76	592	93.6	94.3	94.9	0.64	0.74	0.78	146.8
1250	1680	560C	20109	5	0.6	1.7	182.6	8	14	6506	76	593	93.6	94.3	94.9	0.64	0.74	0.78	164.1
1400	1880	560C	22482	5	0.7	1.7	189.7	8	14	7048	76	593	93.7	94.3	95	0.64	0.74	0.78	181.5
1600	2150	560C	25677	5.5	0.7	1.8	190.1	10	16	8073	76	594	93.8	94.4	95.1	0.65	0.74	0.78	199.5
1800	2410	560C	28972	5	0.7	1.8	190.3	10	16	9146	76	593	94	94.6	95.3	0.66	0.74	0.79	225.4
2000	2680	560C	32218	5.5	0.7	1.9	195.8	10	16	9674	76	593	94.1	94.7	95.4	0.66	0.75	0.79	265.7
12 极																			
355	480	450C	6876	5.5	0.7	1.8	55.1	7	12	5109	75	494	91.4	92.4	92.8	0.48	0.6	0.68	60.8
400	540	450C	7750	5	0.7	1.8	55.2	7	12	5346	75	493	92	92.6	93.1	0.5	0.63	0.68	65.4
450	600	450C	8714	5	0.7	1.7	56.1	7	12	5573	75	493	92.3	92.7	93.2	0.5	0.63	0.68	70.1
500	670	450C	9676	5	0.7	1.7	56.5	7	12	5693	75	493	92.7	93.1	93.6	0.54	0.64	0.71	74.8
560	750	450C	10825	5	0.7	1.6	56.7	7	12	6821	76	492	92.9	93.3	93.7	0.55	0.65	0.71	84.5
630	840	500C	12126	5	0.7	1.8	100.1	7	12	6765	76	495	93.1	93.8	93.9	0.55	0.65	0.71	94.2
710	950	500C	13708	5	0.7	1.7	100.1	10	18	7212	76	494	93.1	93.8	94	0.55	0.65	0.71	110.1
800	1070	500C	15429	5	0.7	1.8	103.1	10	18	7230	76	494	93.1	93.9	94.1	0.55	0.65	0.71	128.5
900	1210	500C	17323	5	0.7	1.7	103.4	10	18	8422	76	494	93.2	94	94.2	0.57	0.68	0.73	138.9
1000	1340	560C	19338	5.5	0.7	1.8	196.9	10	18	8603	76	495	93.2	94.1	94.4	0.6	0.71	0.75	142.4
1120	1500	560C	21561	5.5	0.7	1.8	202.1	10	18	9112	76	495	93.2	94.1	94.5	0.62	0.72	0.76	157.8
1250	1680	560C	24124	5	0.6	1.7	202.4	11	20	9464	76	494	93.3	94.1	94.6	0.65	0.73	0.78	174.2
1400	1880	560C	26956	5	0.6	1.8	202.6	11	20	9651	76	494	93.4	94.2	94.7	0.65	0.73	0.78	189.5
1600	2150	560C	30856	5	0.5	1.7	203.5	11	20	9840	76	493	93.6	94.4	94.9	0.65	0.74	0.78	209.5

W60 HD GB2 / IC01 / 50 Hz / 10000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I/In	堵转 扭矩 Ti/Tn	最大 扭矩 Tb/Tn	惯量 J (kg.m²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	10000V							满载 电流 In (A)
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比						
													效率			功率因素			
kW	HP	50%	75%	100%	50%	75%	100%												
2 极																			
1000	1340	450A	3190	6	0.6	2	19.1	9	16	4153	79	2985	94.9	95.1	95.3	0.89	0.91	0.92	66.3
1120	1500	450A	3581	6	0.6	1.9	20.4	9	16	4290	79	2985	95	95.2	95.4	0.89	0.92	0.92	74.2
1250	1680	450A	3997	6.5	0.6	2	21.2	9	16	4427	79	2985	95.1	95.3	95.5	0.9	0.92	0.92	82.6
1400	1880	450A	4467	6.5	0.6	2	22.4	8	14	4536	79	2985	95.3	95.5	95.7	0.9	0.92	0.92	92.3
1600	2150	450A	5119	6.5	0.6	2	23.6	8	14	4848	79	2986	95.4	95.6	95.8	0.9	0.92	0.92	105.4
1800	2410	500A	5752	6.5	0.6	2	25.8	13	24	5091	79	2987	95.5	95.7	95.9	0.86	0.9	0.91	119.7
2000	2680	500A	6405	6.5	0.6	2	27.1	13	24	6093	79	2987	95.6	95.8	96	0.88	0.91	0.91	132.8
2250	3020	500A	7174	6.5	0.6	2	28.7	13	24	6207	79	2986	95.6	95.8	96	0.89	0.91	0.92	147.6
2500	3350	500A	7995	6.5	0.6	2	29.8	14	26	6321	79	2987	95.7	95.9	96.1	0.87	0.9	0.91	165.8
2800	3750	560A	8947	6	0.5	1.9	47.6	14	26	6594	79	2988	95.7	95.9	96.1	0.88	0.91	0.91	185.6
3150	4220	560A	10071	6	0.5	1.9	50	12	22	6646	79	2988	95.8	96	96.2	0.89	0.91	0.91	208.3
3550	4760	560A	11366	6	0.5	1.9	51.7	12	22	8198	79	2988	95.8	96	96.2	0.89	0.91	0.91	234.5
4000	5360	560A	12771	6	0.5	1.9	54.1	11	20	8680	79	2988	95.8	96	96.2	0.89	0.91	0.92	261.1
4500	6030	560A	14347	6	0.5	1.9	58.1	12	22	9057	79	2988	95.9	96.1	96.3	0.89	0.91	0.92	293.5
4 极																			
1000	1340	450C	6429	7	0.8	2.5	28.1	12	22	4498	78	1488	94.8	95	95.2	0.78	0.85	0.88	69.3
1120	1500	450C	7183	6.5	0.8	2.4	28.1	12	22	4723	78	1487	95	95.2	95.4	0.81	0.86	0.89	76.8
1250	1680	450C	8039	6.5	0.8	2.4	29.6	11	20	4950	78	1487	95.1	95.3	95.5	0.81	0.86	0.89	85.5
1400	1880	450C	8987	6	0.7	2.2	29.6	11	20	5402	78	1485	95.2	95.4	95.6	0.82	0.88	0.89	95.8
1600	2150	450C	10213	6.5	0.7	2.2	39.7	7	12	5647	78	1490	95.3	95.5	95.7	0.81	0.87	0.88	110.4
1800	2410	450C	11526	6.5	0.8	2.3	41.6	7	12	5891	78	1490	95.4	95.6	95.8	0.79	0.86	0.88	124.0
2000	2680	500C	12830	6	0.6	2.1	61	13	24	6654	78	1493	95.5	95.7	95.9	0.78	0.84	0.86	140.7
2250	3020	500C	14410	6.5	0.7	2.2	64.6	12	22	6973	78	1492	95.5	95.7	95.9	0.81	0.87	0.89	152.6
2500	3350	500C	16016	6.5	0.7	2.2	64.6	11	20	7292	78	1492	95.6	95.8	96	0.79	0.85	0.88	171.5
2800	3750	500C	17891	6	0.6	1.9	64.6	12	22	7609	78	1491	95.6	95.8	96	0.84	0.88	0.89	189.9
3150	4220	560C	20109	6.5	0.6	2.2	118.5	13	24	8053	78	1493	95.7	95.9	96.1	0.81	0.86	0.89	213.4
3550	4760	560C	22633	6.5	0.6	2.2	122.3	13	24	8463	78	1493	95.8	96	96.2	0.8	0.86	0.88	243.3
4000	5360	560C	25597	6	0.5	2	126.5	13	24	9651	78	1492	95.9	96.1	96.3	0.84	0.88	0.89	270.8
4500	6030	560C	28859	6	0.5	2	130.6	13	24	10183	78	1492	95.9	96.1	96.3	0.83	0.87	0.89	304.3
5000	6710	560C	31926	6	0.5	2	139	13	24	10183	78	1493	96.1	96.3	96.5	0.82	0.87	0.89	337.8
6 极																			
800	1070	450C	7713	6	0.8	2	37.8	10	18	4885	76	991	94.5	94.7	94.9	0.77	0.84	0.86	56.9
900	1210	450C	8651	6	0.8	2	39.3	10	18	5122	76	991	94.6	94.8	95	0.77	0.84	0.86	64.0
1000	1340	450C	9654	6	0.8	2	41.6	10	18	5375	76	991	94.7	94.9	95.1	0.77	0.84	0.86	71.0
1120	1500	450C	10756	6	0.8	2	43.4	10	18	5615	76	991	94.8	95	95.2	0.77	0.84	0.86	79.4
1250	1680	450C	11992	6	0.8	2	45.3	10	18	5887	76	992	94.9	95.1	95.3	0.75	0.83	0.85	89.6
1400	1880	500C	13463	6	0.8	2.3	53.1	10	18	6131	76	991	95.1	95.3	95.5	0.71	0.81	0.84	101.5
1600	2150	500C	15416	6	0.7	2.2	55	10	18	6514	76	991	95.2	95.4	95.6	0.72	0.81	0.85	114.3
1800	2410	500C	17315	6	0.7	2.1	67	9	16	7144	76	992	95.3	95.5	95.7	0.75	0.83	0.86	127.0
2000	2680	500C	19300	6	0.7	2.1	70	8	14	7600	76	992	95.4	95.6	95.8	0.75	0.83	0.86	140.8
2250	3020	560C	21597	6	0.8	2.3	102	12	22	8224	78	991	95.4	95.6	95.8	0.75	0.83	0.86	158.3
2500	3350	560C	24089	6	0.8	2.3	105.8	12	22	8623	78	992	95.4	95.6	95.8	0.72	0.81	0.85	177.7
2800	3750	560C	26906	6	0.7	2.1	120.5	12	22	9022	78	994	95.5	95.7	95.9	0.73	0.81	0.84	201.2
3150	4220	560C	30200	5.5	0.6	1.8	124.6	11	20	10142	78	993	95.5	95.7	95.9	0.77	0.84	0.85	223.5
3550	4760	560C	34089	5.5	0.6	1.9	128.7	11	20	10304	78	994	95.6	95.8	96	0.74	0.82	0.84	254.9

W60 HD GB2 / IC01 / 50 Hz / 10000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I _B /I _N	堵转 扭矩 T _B /T _N	最大 扭矩 T _B /T _N	惯量 J (kg.m ²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	10000V							满载 电流 I _N (A)	
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比							
													效率			功率因素				
													50%	75%	100%	50%	75%	100%		
kW	HP	8 极																		
630	840	450C	8106	6.5	0.8	2.2	55.2	10	18	4587	75	744	93.8	94	94.2	0.69	0.79	0.82	46.3	
710	950	450C	9081	6.5	0.8	2.1	58	10	18	5085	75	744	93.9	94.1	94.3	0.69	0.79	0.82	51.9	
800	1070	450C	10289	6	0.8	1.9	60.9	10	18	5301	75	743	94	94.2	94.5	0.73	0.81	0.83	56.9	
900	1210	450C	11581	6	0.8	2	62.1	9	16	5532	75	744	94.1	94.3	94.6	0.73	0.81	0.83	64.5	
1000	1340	500C	12781	6.5	0.8	2.1	96.3	9	16	6403	76	744	94.3	94.6	94.7	0.74	0.81	0.83	69.8	
1120	1500	500C	14366	7	0.9	2.2	100.7	9	16	6986	76	744	94.5	94.7	94.8	0.74	0.81	0.83	78.7	
1250	1680	500C	16072	6	0.8	1.9	104.8	9	16	7422	76	743	94.6	94.8	95	0.76	0.82	0.84	87.1	
1400	1880	500C	17951	6.5	0.9	2.1	109	9	16	7580	76	744	94.7	94.9	95.1	0.76	0.82	0.84	97.8	
1600	2150	560C	20520	6	0.7	2.1	182.4	12	22	8101	76	744	94.8	95	95.2	0.76	0.82	0.84	112.5	
1800	2410	560C	23066	6	0.7	2	196.5	11	20	8406	76	744	94.9	95.1	95.3	0.76	0.82	0.84	126.5	
2000	2680	560C	25753	6	0.7	2	204	12	22	8926	76	744	95	95.2	95.5	0.76	0.82	0.84	140.6	
2250	3020	560C	28978	5.5	0.7	1.9	216	12	22	9283	76	744	95	95.3	95.5	0.76	0.82	0.84	157.7	
2500	3350	560C	32148	5.5	0.7	1.9	232	11	20	9816	76	744	95.1	95.4	95.6	0.76	0.82	0.84	174.8	
10 极																				
400	540	450C	6407	6	0.8	2.1	57.2	10	18	4894	75	595	92.7	92.8	93.1	0.58	0.7	0.77	32.1	
450	600	450C	7245	6	0.8	2.1	60	12	22	5124	75	595	92.8	93	93.2	0.58	0.7	0.77	36.2	
500	670	450C	8004	5.5	0.8	2.1	62.3	12	22	5354	75	594	93.2	93.4	93.6	0.58	0.7	0.77	39.2	
560	750	450C	9001	6	0.9	2.2	64.5	10	18	5584	75	595	93.3	93.5	93.7	0.58	0.7	0.77	44.6	
630	840	500C	10152	6.5	1	2.3	95	15	28	6164	76	594	93.6	93.7	94	0.64	0.73	0.79	48.2	
710	950	500C	11450	6	0.8	2	99	15	28	6454	76	593	93.7	93.8	94.1	0.65	0.75	0.8	52.7	
800	1070	500C	12840	6	0.9	2.1	103	15	28	6744	76	594	93.8	94	94.2	0.65	0.75	0.8	59.5	
900	1210	500C	14433	6	0.9	2.1	107.3	13	24	7178	76	594	93.9	94.1	94.3	0.65	0.75	0.8	67.8	
1000	1340	500C	16089	6	0.8	1.9	111	15	28	7462	76	593	94	94.2	94.5	0.67	0.77	0.81	73.8	
1120	1500	560C	17993	6	0.8	2.2	203	15	28	8036	76	594	94.2	94.4	94.6	0.67	0.77	0.81	81.1	
1250	1680	560C	20086	6	0.8	2.2	209	15	28	8554	76	594	94.2	94.4	94.6	0.67	0.77	0.81	90.4	
1400	1880	560C	22478	6	0.8	2.2	216	13	24	9271	76	594	94.3	94.5	94.7	0.67	0.77	0.81	101.5	
1600	2150	560C	25642	6	0.8	2.2	223	13	24	9774	76	594	94.4	94.6	94.8	0.67	0.77	0.81	115.0	
1800	2410	560C	28890	6	0.8	2.3	230	11	20	10352	76	594	94.6	94.8	95	0.67	0.77	0.81	131.0	
12 极																				
500	670	500C	9634	5	0.7	1.8	100	20	38	6201	76	495	92.7	92.9	93.3	0.57	0.68	0.74	41.2	
560	750	500C	10766	5	0.7	1.8	107	20	38	6491	76	495	92.8	93	93.4	0.57	0.68	0.74	45.9	
630	840	500C	12158	5	0.7	1.8	112	20	38	6781	76	495	93.1	93.4	93.6	0.57	0.68	0.74	51.6	
710	950	500C	13687	5	0.7	1.8	117	20	38	7100	76	495	93.2	93.5	93.7	0.57	0.69	0.74	58.2	
800	1070	560C	15388	6	0.8	2.2	204	12	22	7623	76	496	93.3	93.6	93.8	0.57	0.7	0.76	63.1	
900	1210	560C	17359	6	0.9	2.2	210	12	22	8146	76	496	93.4	93.7	94	0.57	0.7	0.76	71.5	
1000	1340	560C	19291	6	0.9	2.2	218	12	22	8823	76	495	93.6	93.8	94.1	0.57	0.7	0.76	76.5	
1120	1500	560C	21566	6	0.9	2.2	225	12	22	9163	76	495	93.7	93.9	94.2	0.57	0.7	0.76	85.8	
1250	1680	560C	24012	6	0.9	2.3	232	12	22	9513	76	495	93.8	94	94.3	0.57	0.7	0.76	96.2	
1400	1880	560C	26893	6	0.9	2.3	239	12	22	10036	76	495	94	94.2	94.5	0.57	0.7	0.76	109.6	



GB1 电气参数

W60 HD GB1 / IC81W / 50 Hz / 6000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I _L /I _n	堵转 扭矩 T _i /T _n	最大 扭矩 T _b /T _n	惯量 J (kg.m ²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	6000V							满载 电流 I _n (A)	
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比							
													效率			功率因素				
													50%	75%	100%	50%	75%	100%		
kW	HP	2 极																		
1250	1680	450A	3989	6	0.5	1.8	19.1	7	10	4002	79	2984	95.8	96	96.3	0.86	0.89	0.9	134.8	
1400	1880	450A	4490	6	0.5	1.8	20.3	7	10	4118	79	2983	95.9	96.1	96.4	0.86	0.89	0.9	150.44	
1600	2150	450A	5119	6	0.5	1.8	21.2	7	10	4269	79	2982	96	96.2	96.5	0.86	0.89	0.9	178.01	
1800	2410	450A	5778	6	0.5	1.7	22.7	7	10	4460	79	2982	96.1	96.3	96.6	0.86	0.89	0.9	200.05	
2000	2680	450A	6406	6	0.5	1.8	23.5	7	10	4637	79	2982	96.2	96.4	96.7	0.86	0.89	0.9	221.59	
2250	3020	450A	7204	6	0.5	1.8	22.6	7	10	4906	79	2983	96.3	96.5	96.7	0.86	0.89	0.9	249.03	
2500	3350	500A	7980	6	0.5	1.8	27	7	10	6020	79	2984	95.4	96	96.8	0.86	0.89	0.9	276.13	
2800	3750	500A	8939	6	0.5	1.7	29.8	7	10	6340	79	2984	95.4	96	96.8	0.87	0.89	0.9	308.94	
3150	4220	500A	10047	6	0.5	1.8	31.2	7	10	6560	79	2985	95.5	96.1	96.8	0.87	0.89	0.9	347.2	
3550	4760	560A	11355	6	0.5	1.8	49.9	7	10	8021	79	2987	95.5	96.1	96.8	0.87	0.89	0.9	391.29	
4000	5360	560A	12758	6	0.5	1.8	54.1	7	10	8202	79	2988	95.5	96.1	96.9	0.87	0.89	0.9	440.44	
4500	6030	560A	14427	6	0.4	1.8	55.8	7	10	8415	79	2987	95.6	96.2	97	0.88	0.89	0.91	489.55	
5000	6710	560A	16000	6	0.5	1.8	58	7	10	8660	79	2987	95.7	96.3	97.1	0.88	0.89	0.91	542.82	
4 极																				
1120	1500	450C	7226	6	0.7	2	26.6	10	16	4820	78	1485	94.6	95.2	96.1	0.77	0.83	0.85	132.35	
1250	1680	450C	8038	7	0.7	2.2	35.7	10	16	4832	78	1483	95.8	96	96.1	0.77	0.83	0.85	147.56	
1400	1880	450C	8983	7	0.7	2.2	37.6	10	16	5073	78	1484	96	96.2	96.4	0.77	0.83	0.85	165.09	
1600	2150	450C	10302	6.5	0.7	2.1	30.4	10	16	5408	78	1485	95.9	96.1	96.5	0.77	0.83	0.85	181.66	
1800	2410	450C	11571	6.5	0.7	2.1	30.8	10	16	5443	78	1490	96	96.2	96.5	0.77	0.83	0.85	204.5	
2000	2680	450C	12818	6	0.7	2	41.5	10	16	5443	78	1489	96.1	96.3	96.6	0.77	0.83	0.85	226.4	
2250	3020	450C	14476	6	0.7	2	42.9	10	16	5578	78	1489	96.1	96.3	96.6	0.77	0.83	0.85	263.41	
2500	3350	500C	16054	6	0.6	1.9	65.2	10	16	6950	78	1491	95.6	96.1	96.7	0.77	0.84	0.86	289.27	
2800	3750	500C	17969	6	0.6	2	67.8	10	16	7122	78	1491	95.7	96.3	96.7	0.8	0.84	0.86	323.65	
3150	4220	500C	20128	6	0.6	1.9	70.4	10	16	6889	78	1491	95.8	96.4	96.8	0.8	0.84	0.87	359.92	
3550	4760	560C	22706	6	0.5	1.9	122.1	12	20	8920	78	1493	95.5	96.1	96.9	0.8	0.84	0.87	405.2	
4000	5360	560C	25585	6	0.5	1.9	126.5	12	20	9202	78	1492	95.6	96.2	97	0.8	0.85	0.87	456.57	
4500	6030	560C	28755	6	0.5	1.9	130.9	12	20	9512	78	1492	95.7	96.3	97.1	0.8	0.85	0.87	513.11	
5000	6710	560C	32087	6	0.5	1.9	135.3	12	20	9742	78	1492	95.8	96.4	97.2	0.8	0.85	0.87	569.53	
5600	7510	560C	35735	6	0.5	1.9	138.6	12	20	9965	78	1492	95.8	96.4	97.3	0.8	0.85	0.87	637.22	
6 极																				
1000	1340	450C	9659	6	0.8	2	39.6	7	10	4702	76	991	94.9	95.5	95.9	0.72	0.8	0.83	121.14	
1120	1500	450C	10821	6	0.8	2	39.6	7	10	4785	76	991	95	95.6	96	0.72	0.8	0.83	135.54	
1250	1680	450C	12072	6	0.8	2	41.8	7	10	4995	76	991	95.1	95.7	96.1	0.72	0.8	0.83	151.11	
1400	1880	450C	13434	6	0.8	2	43.2	7	10	5144	76	991	95.2	95.8	96.2	0.72	0.8	0.83	169.07	
1600	2150	500C	15416	5.5	0.6	1.9	60.8	7	10	7047	76	992	95.6	96	96.4	0.72	0.8	0.83	192.82	
1800	2410	500C	17330	5.5	0.6	1.9	63.8	7	10	7047	76	992	95.6	96	96.4	0.72	0.8	0.83	216.7	
2000	2680	500C	19345	5.5	0.6	1.9	66.9	7	10	7154	76	992	95.7	96.1	96.5	0.72	0.8	0.83	240.28	
2250	3020	500C	21692	5.5	0.6	1.9	69.9	7	10	7047	76	992	95.1	95.7	96.6	0.72	0.8	0.83	270.03	
2500	3350	560C	24045	5.5	0.6	1.9	101.2	7	10	9658	76	989	95.1	95.7	96.6	0.72	0.81	0.83	299.73	
2800	3750	560C	27019	5.5	0.6	1.9	104.5	7	10	9841	78	990	95.2	95.8	96.6	0.72	0.81	0.83	335.35	
3150	4220	560C	30401	5.5	0.5	1.9	104.5	7	10	9841	78	989	95.2	95.8	96.6	0.72	0.81	0.83	377.26	
3550	4760	560C	34260	5.5	0.6	1.9	107.8	7	10	9954	78	990	95.3	95.9	96.7	0.72	0.81	0.83	424.73	
4000	5360	560C	38474	5.5	0.6	1.8	132	10	16	9841	78	993	95.4	96	96.8	0.74	0.81	0.83	478.08	

W60 HD GB1 / IC81W / 50 Hz / 6000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I _L /I _n	堵转 扭矩 T _i /T _n	最大 扭矩 T _b /T _n	惯量 J (kg.m²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	6000V						满载 电流 I _n (A)	
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比			功率因素			
效率													功率因素						
50%	75%												100%	50%	75%	100%			
kW	HP	8 极																	
630	840	450C	8123	5.5	0.7	1.7	52	10	16	4164	75	742	93.9	94.1	95.2	0.69	0.77	0.81	85.9
710	950	450C	9080	5.5	0.7	1.8	52.5	10	16	4393	75	743	94	94.2	95.3	0.69	0.77	0.81	95.6
800	1070	450C	10257	5	0.7	1.7	52.8	10	16	4614	75	742	94.1	94.3	95.4	0.69	0.77	0.81	109.5
900	1210	450C	11549	5.5	0.7	1.8	55.3	9	15	5182	75	743	94.3	94.5	95.5	0.69	0.77	0.81	112.9
1000	1340	450C	12827	5.5	0.7	1.8	58	9	15	5398	75	743	94.4	94.6	95.6	0.69	0.77	0.81	135.4
1120	1500	500C	14392	5.5	0.7	1.8	88.3	10	16	5685	76	743	94.5	94.7	95.7	0.69	0.77	0.81	145.6
1250	1680	500C	16046	5.5	0.7	1.9	91.3	10	16	6281	76	743	94.6	94.9	95.8	0.7	0.77	0.82	159.6
1400	1880	500C	17979	5.5	0.7	1.9	95.2	10	16	7035	76	743	94.8	95.1	95.9	0.71	0.78	0.82	179.5
1600	2150	500C	20561	5.5	0.7	1.9	95.7	9	15	7035	76	743	94.9	95.2	96	0.71	0.78	0.82	199.8
1800	2410	560C	23090	5.5	0.7	1.8	196.9	9	15	7622	76	744	94.9	95.2	96.1	0.71	0.78	0.82	215.6
2000	2680	560C	25643	5.5	0.7	1.9	202.6	9	15	7622	76	744	95	95.4	96.2	0.71	0.78	0.82	245.2
2250	3020	560C	28753	5.5	0.7	1.9	203.2	9	15	7984	76	744	95	95.5	96.2	0.72	0.78	0.82	275.2
2500	3350	560C	32194	5.5	0.7	1.8	203.4	12	22	9443	76	744	95.2	95.6	96.4	0.72	0.77	0.82	300.4
2800	3750	560C	36081	5.5	0.6	1.8	204.6	11	20	9801	76	743	95.3	95.6	96.4	0.73	0.78	0.82	335.6
3000	4020	560C	38589	5.5	0.7	1.9	217.8	9	15	9981	76	743	95.3	95.7	96.5	0.73	0.79	0.82	356.4
10 极																			
500	670	450C	8060	5	0.6	1.8	50.8	9	16	4332	75	592	93.6	93.9	94.6	0.6	0.71	0.76	75.4
560	750	450C	8990	5.5	0.7	1.8	53.1	8	14	4446	75	592	93.7	94	94.7	0.6	0.71	0.76	80.4
630	840	450C	10138	5.5	0.7	1.8	55.7	8	14	4563	75	593	93.9	94.2	94.9	0.6	0.71	0.76	90.6
710	950	450C	11461	5.5	0.7	1.8	55.8	8	14	5239	75	592	94	94.3	95	0.62	0.72	0.77	95.6
800	1070	500C	12832	5	0.7	1.8	87.9	9	15	5435	75	593	93.1	93.7	95.2	0.62	0.72	0.77	115.4
900	1210	500C	14471	5	0.7	1.8	88.6	8	14	6025	76	592	93.2	94	95.3	0.63	0.73	0.77	125.4
1000	1340	500C	16104	5.5	0.7	1.9	88.7	8	14	6625	76	593	93.3	94.2	95.4	0.64	0.74	0.78	138.9
1120	1500	500C	18080	5	0.7	1.8	88.9	9	15	6921	76	592	93.6	94.3	95.5	0.64	0.74	0.78	146.8
1250	1680	560C	20109	5	0.6	1.7	182.6	8	14	6506	76	593	94.5	94.8	95.5	0.64	0.74	0.78	164.1
1400	1880	560C	22482	5	0.7	1.7	189.7	8	14	7048	76	593	93.7	94.3	95.6	0.64	0.74	0.78	181.5
1600	2150	560C	25677	5.5	0.7	1.8	190.1	10	16	8073	76	594	93.8	94.4	95.7	0.65	0.74	0.78	199.5
1800	2410	560C	28972	5	0.7	1.8	190.3	10	16	9146	76	593	94	94.6	95.8	0.66	0.74	0.79	225.4
2000	2680	560C	32218	5.5	0.7	1.9	195.8	10	16	9674	76	593	94.1	94.7	95.9	0.66	0.75	0.79	265.7
12 极																			
355	480	450C	6876	5.5	0.7	1.8	55.1	7	12	5109	75	494	91.4	92.4	93.7	0.48	0.6	0.68	60.8
400	540	450C	7750	5	0.7	1.8	55.2	7	12	5346	75	493	93.1	93.5	94	0.5	0.63	0.68	65.4
450	600	450C	8714	5	0.7	1.7	56.1	7	12	5573	75	493	93.2	93.6	94.1	0.5	0.63	0.68	70.1
500	670	450C	9676	5	0.7	1.7	56.5	7	12	5693	75	494	93.5	93.9	94.4	0.54	0.64	0.7	74.8
560	750	450C	10825	5	0.7	1.6	56.7	7	12	6821	76	494	93.6	94	94.5	0.55	0.65	0.71	84.5
630	840	500C	12126	5	0.7	1.8	100.1	7	12	6765	76	495	93.1	93.8	94.6	0.55	0.65	0.71	94.2
710	950	500C	13708	5	0.7	1.7	100.1	10	18	7212	76	494	93.1	93.8	94.7	0.55	0.65	0.71	110.1
800	1070	500C	15429	5	0.7	1.8	103.1	10	18	7230	76	494	93.1	93.9	94.8	0.55	0.65	0.71	128.5
900	1210	500C	17323	5	0.7	1.7	103.4	10	18	8422	76	494	93.2	94	94.9	0.57	0.68	0.73	138.9
1000	1340	560C	19338	5.5	0.7	1.8	196.9	10	18	8603	76	495	93.2	94.1	95	0.6	0.71	0.75	142.4
1120	1500	560C	21561	5.5	0.7	1.8	202.1	10	18	9112	76	495	93.2	94.1	95.2	0.62	0.72	0.76	157.8
1250	1680	560C	24124	5	0.6	1.7	202.4	11	20	9464	76	494	93.3	94.1	95.3	0.65	0.73	0.78	174.2
1400	1880	560C	26956	5	0.6	1.8	202.6	11	20	9651	76	494	93.4	94.2	95.4	0.65	0.73	0.78	189.5
1600	2140	560C	30856	5	0.5	1.7	203.5	11	20	9840	76	493	93.6	94.4	95.5	0.65	0.74	0.78	209.5

W60 HD GB1 / IC81W / 50 Hz / 10000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I/In	堵转 扭矩 Ti/Tn	最大 扭矩 Tb/Tn	惯量 J (kg.m²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	10000V							满载 电流 In (A)
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比						
													效率			功率因素			
kW	HP	50%	75%	100%	50%	75%	100%												
2 极																			
1000	1340	450A	3190	6	0.6	2	19.1	9	16	4153	79	2985	95.1	95.4	95.8	0.89	0.91	0.92	66.3
1120	1500	450A	3581	6	0.6	1.9	20.4	9	16	4290	79	2985	95.2	95.5	95.9	0.89	0.92	0.92	74.2
1250	1680	450A	3997	6.5	0.6	2	21.2	9	16	4427	79	2985	95.3	95.6	96	0.9	0.92	0.92	82.6
1400	1880	450A	4467	6.5	0.6	2	22.4	8	14	4536	79	2985	95.4	95.7	96.1	0.9	0.92	0.92	92.3
1600	2150	450A	5119	6.5	0.6	2	23.6	8	14	4848	79	2986	95.5	95.8	96.2	0.9	0.92	0.92	105.4
1800	2410	500A	5752	6.5	0.6	2	25.8	13	24	5091	79	2987	95.6	95.9	96.3	0.86	0.9	0.91	119.7
2000	2680	500A	6405	6.5	0.6	2	27.1	13	24	6093	79	2987	95.7	96	96.4	0.88	0.91	0.91	132.8
2250	3020	500A	7174	6.5	0.6	2	28.7	13	24	6207	79	2986	95.7	96	96.4	0.89	0.91	0.92	147.6
2500	3350	500A	7995	6.5	0.6	2	29.8	14	26	6321	79	2987	95.8	96.1	96.5	0.87	0.9	0.91	165.8
2800	3750	560A	8947	6	0.5	1.9	47.6	14	26	6594	79	2988	95.8	96.1	96.5	0.88	0.91	0.91	185.6
3150	4220	560A	10071	6	0.5	1.9	50	12	22	6646	79	2988	95.9	96.2	96.6	0.89	0.91	0.91	208.3
3550	4760	560A	11366	6	0.5	1.9	51.7	12	22	8198	79	2988	96	96.3	96.6	0.89	0.91	0.91	234.5
4000	5360	560A	12771	6	0.5	1.9	54.1	11	20	8680	79	2988	96.1	96.4	96.7	0.89	0.91	0.92	261.1
4500	6030	560A	14347	6	0.5	1.9	58.1	12	22	9057	79	2988	96.2	96.5	96.8	0.89	0.91	0.92	293.5
4 极																			
1000	1340	450C	6429	7	0.8	2.4	28.1	12	22	4498	78	1491	95.1	95.3	95.7	0.8	0.85	0.88	69.3
1120	1500	450C	7183	6.5	0.8	2.4	37.5	12	22	4723	78	1491	95.3	95.5	95.9	0.8	0.85	0.88	76.8
1250	1680	450C	8039	6	0.7	2	37.5	11	20	4950	78	1489	95.4	95.6	96	0.81	0.86	0.88	85.5
1400	1880	450C	8987	6.5	0.7	2.1	39.7	11	20	5402	78	1490	95.5	95.7	96.1	0.81	0.86	0.88	95.8
1600	2150	450C	10213	6.5	0.7	2.2	39.7	7	12	5647	78	1490	95.5	95.8	96.2	0.81	0.87	0.88	110.4
1800	2410	450C	11526	6.5	0.8	2.3	41.6	7	12	5891	78	1490	95.6	95.9	96.3	0.79	0.86	0.88	124.0
2000	2680	500C	12830	6	0.6	2.1	61	13	24	6654	78	1493	95.6	95.9	96.3	0.78	0.84	0.86	140.7
2250	3020	500C	14410	6.5	0.7	2.2	64.6	12	22	6973	78	1492	95.7	96	96.4	0.81	0.87	0.89	152.6
2500	3350	500C	16016	6.5	0.7	2.2	64.6	11	20	7292	78	1492	95.7	96	96.4	0.79	0.85	0.88	171.5
2800	3750	500C	17891	6	0.6	1.9	64.6	12	22	7609	78	1491	95.7	96	96.4	0.84	0.88	0.89	189.9
3150	4220	560C	20109	6.5	0.6	2.2	118.5	13	24	8053	78	1493	95.8	96.1	96.5	0.81	0.86	0.89	213.4
3550	4760	560C	22633	6.5	0.6	2.2	122.3	13	24	8463	78	1493	95.9	96.2	96.6	0.8	0.86	0.88	243.3
4000	5360	560C	25597	6	0.5	2	126.5	13	24	9651	78	1492	96	96.3	96.7	0.84	0.88	0.89	270.8
4500	6030	560C	28859	6	0.5	2	130.6	13	24	10183	78	1492	96.1	96.4	96.8	0.83	0.87	0.89	304.3
5000	6710	560C	31926	6	0.5	2	139	13	24	10183	78	1493	96.2	96.5	96.9	0.82	0.87	0.89	337.8
6 极																			
800	1070	450C	7713	6	0.8	2	37.8	10	18	4885	76	991	94.8	95	95.4	0.77	0.84	0.86	56.9
900	1210	450C	8651	6	0.8	2	39.3	10	18	5122	76	991	94.9	95.1	95.5	0.77	0.84	0.86	64.0
1000	1340	450C	9654	6	0.8	2	41.6	10	18	5375	76	991	95	95.2	95.6	0.77	0.84	0.86	71.0
1120	1500	450C	10756	6	0.8	2	43.4	10	18	5615	76	991	95.1	95.3	95.7	0.77	0.84	0.86	79.4
1250	1680	450C	11992	6	0.8	2	45.3	10	18	5887	76	992	95.2	95.4	95.8	0.75	0.83	0.85	89.6
1400	1880	500C	13463	6	0.8	2.3	60.5	10	18	6131	76	993	95.4	95.6	96	0.71	0.81	0.84	101.5
1600	2150	500C	15416	6	0.7	2.1	63.8	10	18	6514	76	993	95.5	95.7	96.1	0.72	0.81	0.85	114.3
1800	2410	500C	17315	6	0.7	2.1	67	9	16	7144	76	992	95.5	95.7	96.1	0.75	0.83	0.86	127.0
2000	2680	500C	19300	6	0.7	2.1	70	8	14	7600	76	992	95.6	95.8	96.2	0.75	0.83	0.86	140.8
2250	3020	560C	21597	6	0.7	2.2	112	12	22	8224	78	994	95.7	95.9	96.3	0.72	0.81	0.85	158.3
2500	3350	560C	24089	6	0.7	2.1	116.4	12	22	8623	78	994	95.7	95.9	96.3	0.72	0.81	0.85	177.7
2800	3750	560C	26906	6	0.7	2.1	120.5	12	22	9022	78	994	95.8	96	96.4	0.73	0.81	0.84	201.2
3150	4220	560C	30200	5.5	0.6	1.8	124.6	11	20	10142	78	993	95.8	96	96.4	0.77	0.84	0.85	223.5
3550	4760	560C	34089	5.5	0.6	1.9	128.7	11	20	10304	78	994	95.8	96	96.4	0.74	0.82	0.84	254.9

W60 HD GB1 / IC81W / 50 Hz / 10000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I _L /I _N	堵转 扭矩 T _i /T _n	最大 扭矩 T _b /T _n	惯量 J (kg.m ²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	10000V							满载 电流 I _n (A)
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比						
效率													功率因素						
50%	75%												100%	50%	75%	100%			
kW	HP	8 极																	
630	840	450C	8106	6.5	0.8	2.2	55.2	10	18	4587	75	744	94.1	94.5	94.9	0.69	0.79	0.82	46.3
710	950	450C	9081	6.5	0.8	2.1	58	10	18	5085	75	744	94.3	94.6	95	0.69	0.79	0.82	51.9
800	1070	450C	10289	6	0.8	1.9	60.9	10	18	5301	75	743	94.4	94.7	95.1	0.73	0.81	0.83	56.9
900	1210	450C	11581	6	0.8	2	62.1	9	16	5532	75	744	94.5	94.8	95.2	0.73	0.81	0.83	64.5
1000	1340	500C	12781	6.5	0.8	2.1	96.3	9	16	6403	76	744	94.6	94.9	95.3	0.74	0.81	0.83	69.8
1120	1500	500C	14366	7	0.9	2.2	100.7	9	16	6986	76	744	94.7	95	95.4	0.74	0.81	0.83	78.7
1250	1680	500C	16072	6	0.8	1.9	104.8	9	16	7422	76	743	94.8	95.1	95.5	0.76	0.82	0.84	87.1
1400	1880	500C	17951	6.5	0.9	2.1	109	9	16	7580	76	744	94.9	95.2	95.6	0.76	0.82	0.84	97.8
1600	2150	560C	20520	6	0.7	2.1	182.4	12	22	8101	76	744	95	95.3	95.7	0.76	0.82	0.84	112.5
1800	2410	560C	23066	6	0.7	2	196.5	11	20	8406	76	744	95.1	95.4	95.8	0.76	0.82	0.84	126.5
2000	2680	560C	25753	6	0.7	2	204	12	22	8926	76	744	95.3	95.6	96	0.76	0.82	0.84	140.6
2250	3020	560C	28978	5.5	0.7	1.9	216	12	22	9283	76	744	95.3	95.6	96	0.76	0.82	0.84	157.7
2500	3350	560C	32148	5.5	0.7	1.9	232	11	20	9816	76	744	95.4	95.7	96.1	0.76	0.82	0.84	174.8
10 极																			
400	540	450C	6407	6	0.8	2.1	57.2	10	18	4894	75	595	93.1	93.5	93.9	0.57	0.7	0.76	32.1
450	600	450C	7245	6	0.8	2.1	60	12	22	5124	75	595	93.2	93.6	94	0.58	0.7	0.77	36.2
500	670	450C	8004	5.5	0.8	2.1	62.3	12	22	5354	75	594	93.5	93.9	94.3	0.58	0.7	0.77	39.2
560	750	450C	9001	6	0.9	2.2	64.5	10	18	5584	75	595	93.6	94	94.4	0.58	0.7	0.76	44.6
630	840	500C	10152	6.5	1	2.3	95	15	28	6164	76	594	93.8	94.2	94.6	0.64	0.73	0.79	48.2
710	950	500C	11450	6	0.8	2	99	15	28	6454	76	593	93.9	94.3	94.8	0.65	0.75	0.8	52.7
800	1070	500C	12840	6	0.9	2.1	103	15	28	6744	76	594	94	94.4	94.9	0.65	0.75	0.8	59.5
900	1210	500C	14433	6	0.9	2.1	107.3	13	24	7178	76	594	94.1	94.5	95	0.65	0.75	0.8	67.8
1000	1340	500C	16089	6	0.8	1.9	111	15	28	7462	76	593	94.2	94.6	95.1	0.67	0.77	0.81	73.8
1120	1500	560C	17993	6	0.8	2.2	203	15	28	8036	76	594	94.3	94.7	95.2	0.67	0.77	0.81	81.1
1250	1680	560C	20086	6	0.8	2.2	209	15	28	8554	76	594	94.3	94.7	95.2	0.67	0.77	0.81	90.4
1400	1880	560C	22478	6	0.8	2.2	216	13	24	9271	76	594	94.4	94.8	95.3	0.67	0.77	0.81	101.5
1600	2150	560C	25642	6	0.8	2.2	223	13	24	9774	76	594	94.5	94.9	95.4	0.67	0.77	0.81	115.0
1800	2410	560C	28890	6	0.8	2.3	230	11	20	10352	76	594	94.6	95	95.5	0.67	0.77	0.81	131.0
12 极																			
500	670	500C	9634	5	0.7	1.8	100	20	38	6201	76	495	93.2	93.6	94.1	0.57	0.68	0.74	41.2
560	750	500C	10766	5	0.7	1.8	107	20	38	6491	76	495	93.3	93.7	94.2	0.57	0.68	0.74	45.9
630	840	500C	12158	5	0.7	1.8	112	20	38	6781	76	495	93.4	93.8	94.3	0.57	0.68	0.74	51.6
710	950	500C	13687	5	0.7	1.8	117	20	38	7100	76	495	93.5	93.9	94.4	0.57	0.69	0.74	58.2
800	1070	560C	15388	6	0.8	2.2	204	12	22	7623	76	496	93.6	94	94.5	0.57	0.7	0.76	63.1
900	1210	560C	17359	6	0.9	2.2	210	12	22	8146	76	496	93.7	94.1	94.6	0.57	0.7	0.76	71.5
1000	1340	560C	19291	6	0.9	2.2	218	12	22	8823	76	495	93.9	94.3	94.8	0.57	0.7	0.76	76.5
1120	1500	560C	21566	6	0.9	2.2	225	12	22	9163	76	495	94	94.4	94.9	0.57	0.7	0.76	85.8
1250	1680	560C	24012	6	0.9	2.3	232	12	22	9513	76	495	94.1	94.5	95	0.57	0.7	0.76	96.2
1400	1880	560C	26893	6	0.9	2.3	239	12	22	10036	76	495	94.2	94.6	95.1	0.57	0.7	0.76	109.6

W60 HD GB1 / IC611 / 50 Hz / 6000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I _L /I _n	堵转 扭矩 T _i /T _n	最大 扭矩 T _b /T _n	惯量 J (kg.m ²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	6000V							满载 电流 I _n (A)
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比						
效率													功率因素						
50%	75%												100%	50%	75%	100%			
kW	HP	2 极																	
1120	1500	450A	3583	6	0.6	2	20.1	10	16	4646	84	2985	94.5	94.8	95.6	0.84	0.86	0.9	125.65
1250	1680	450A	4004	6	0.6	2	21.2	10	16	4893	84	2984	94.7	95	95.7	0.84	0.87	0.91	138.55
1400	1880	450A	4479	6	0.6	2	22.5	10	16	5149	84	2984	94.8	95.1	95.8	0.85	0.87	0.91	154.85
1600	2150	450A	5128	6	0.6	2	23.5	10	16	5320	84	2984	94.9	95.2	95.9	0.85	0.87	0.91	176.42
1800	2410	450A	5774	6	0.6	2	24.6	10	16	5540	84	2984	95	95.3	96	0.85	0.87	0.91	198.06
2000	2680	450A	6384	6	0.6	2	24.6	10	16	5550	84	2985	95.1	95.4	96.1	0.85	0.88	0.91	219.61
2250	3020	500A	7207	5.5	0.5	1.7	27	11	17	6749	84	2983	95.1	95.4	96.1	0.86	0.88	0.9	250.33
2500	3350	500A	7991	5.5	0.5	1.8	28.6	11	17	6972	84	2984	95.2	95.5	96.2	0.86	0.88	0.9	277.85
2800	3750	500A	8958	5.5	0.6	1.9	29.8	11	17	7116	84	2984	95.2	95.5	96.2	0.86	0.88	0.9	310.55
3150	4220	560A	10033	6	0.5	1.8	54	10	16	10021	85	2988	95.3	95.6	96.3	0.86	0.88	0.91	345.17
3550	4760	560A	11304	6	0.5	1.8	54.1	9	14	10062	85	2987	95.3	95.6	96.3	0.86	0.88	0.91	388.6
4000	5360	560A	12739	6	0.6	1.9	55.8	8	10	10177	85	2987	95.3	95.6	96.4	0.86	0.88	0.91	437.4
4500	6030	560A	14377	6.5	0.6	1.9	57.9	8	10	10865	85	2989	95.4	95.7	96.5	0.86	0.88	0.91	490.55
4 极																			
1000	1340	450C	6444	7.5	0.8	2.4	34.5	15	26	4402	88	1492	94.3	95	95.4	0.76	0.83	0.86	115.98
1120	1500	450C	7195	7.5	0.8	2.4	36.2	15	26	4424	88	1492	94.5	95.2	95.6	0.76	0.83	0.86	128.66
1250	1680	450C	8037	6.5	0.7	2.2	38.1	15	26	4621	88	1490	94.6	95.3	95.7	0.79	0.85	0.86	141.96
1400	1880	450C	9011	6.5	0.7	2.2	40.2	12	20	4899	88	1490	94.7	95.4	95.8	0.79	0.85	0.86	158.3
1600	2150	450C	10274	6.5	0.7	2.2	42	10	16	5266	88	1490	94.8	95.5	95.9	0.79	0.85	0.86	180.5
1800	2410	450C	11557	5.5	0.6	1.9	41.4	15	26	5266	88	1489	94.7	95.1	96	0.79	0.85	0.86	210.01
2000	2680	450C	12825	5.5	0.6	1.9	42.9	15	26	5527	88	1489	94.8	95.2	96	0.79	0.85	0.86	232.86
2250	3020	500C	14501	7.5	0.8	2.4	66.6	15	26	6773	88	1493	94.8	95.5	96.1	0.79	0.85	0.86	251.2
2500	3350	500C	16127	7	0.7	2.2	68.5	10	16	7230	88	1492	94.9	95.6	96.2	0.81	0.86	0.87	287.43
2800	3750	500C	17925	5.5	0.6	1.8	70.4	16	28	7230	88	1490	94.9	95.3	96.2	0.81	0.86	0.87	321.59
3150	4220	560C	20122	6	0.5	2	125.4	20	36	9739	89	1493	95	95.4	96.2	0.81	0.86	0.87	361.04
3550	4760	560C	22733	6	0.6	2	126.5	20	36	10005	89	1493	95.1	95.5	96.3	0.81	0.86	0.87	406.46
4000	5360	560C	25575	6	0.6	2	129.8	16	28	10284	89	1493	95.2	95.6	96.4	0.81	0.86	0.87	457.51
4500	6030	560C	28765	6	0.6	2	134.2	15	26	10508	89	1493	95.2	95.6	96.5	0.81	0.86	0.87	514.17
5000	6710	560C	31935	5.5	0.5	1.8	133.1	15	26	10519	89	1492	95.3	95.7	96.6	0.82	0.86	0.87	571.3
6 极																			
900	1210	450C	8714	6	0.7	2	38.3	9	16	4578	86	986	93.9	94.3	95.2	0.73	0.81	0.83	109.83
1000	1340	450C	9628	6	0.7	2	40.2	9	16	4953	86	988	94	94.4	95.3	0.73	0.81	0.83	121.91
1120	1500	450C	10809	6	0.6	2	42.1	9	16	5302	86	987	94.1	94.5	95.4	0.73	0.81	0.83	136.39
1250	1680	450C	12060	5.5	0.7	1.9	43.3	7	10	5420	86	991	94.2	94.6	95.6	0.73	0.81	0.83	151.75
1400	1880	500C	13497	5.5	0.6	2	50.7	9	16	5640	87	989	94.4	94.8	95.7	0.73	0.81	0.83	169.96
1600	2150	500C	15483	5.5	0.7	1.9	51.1	8	12	5844	87	989	94.5	94.9	95.8	0.73	0.81	0.83	194.03
1800	2410	500C	17430	5.5	0.7	1.9	55.4	9	16	6102	87	989	94.6	95	95.9	0.73	0.81	0.83	218.06
2000	2680	500C	19292	5.5	0.7	2	57.8	8	12	6430	87	989	94.7	95.1	95.9	0.73	0.81	0.83	241.78
2250	3020	560C	21679	5.5	0.6	2	91.3	9	16	7795	88	990	94.7	95.1	96	0.73	0.81	0.83	271.72
2500	3350	560C	24066	5.5	0.6	2	97.9	9	16	8742	88	990	94.7	95.1	96	0.73	0.81	0.83	301.6
2800	3750	560C	27033	5.5	0.6	2	101.2	9	16	9334	88	990	94.8	95.2	96.1	0.75	0.82	0.84	333.07
3150	4220	560C	30288	5.5	0.7	2	104.5	9	16	10499	88	989	94.8	95.2	96.1	0.75	0.82	0.84	374.32
3550	4760	560C	34125	5.5	0.6	1.9	132.8	15	21	10499	88	993	94.9	95.3	96.2	0.76	0.83	0.84	420.11

W60 HD GB1 / IC611 / 50 Hz / 6000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I/I _n	堵转 扭矩 T _i /T _n	最大 扭矩 T _b /T _n	惯量 J (kg.m ²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	6000V							满载 电流 I _n (A)
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比						
效率													功率因素						
50%	75%												100%	50%	75%	100%			
kW	HP	8 极																	
630	840	450C	8100	5.5	0.7	2	51.1	10	18	4332	85	743	93.5	93.7	94.6	0.7	0.78	0.81	80.4
710	950	450C	9162	6	0.7	1.9	51.2	10	18	4469	85	742	93.8	93.9	94.7	0.7	0.79	0.82	90.5
800	1070	450C	10276	6	0.7	2	52.1	10	18	4805	85	743	94	94.1	94.8	0.7	0.79	0.82	100.5
900	1210	450C	11595	5.5	0.6	1.9	53.9	10	18	5258	85	742	94	94.2	94.9	0.7	0.79	0.82	115.2
1000	1340	500C	12865	6	0.7	1.9	93.4	10	18	5474	85	744	94.1	94.3	95	0.7	0.79	0.82	125.4
1120	1500	500C	14318	5.5	0.6	1.9	97.4	9	16	6189	86	744	94.3	94.4	95.1	0.7	0.79	0.82	135.6
1250	1680	500C	16082	6	0.7	1.9	101.2	8	14	6777	86	744	94.4	94.5	95.2	0.71	0.8	0.83	150.8
1400	1880	500C	17914	6	0.7	2	101.4	12	22	7088	86	744	94.5	94.6	95.3	0.72	0.8	0.83	178.4
1600	2150	560C	20568	6	0.6	2	201.4	12	22	7240	86	744	94.6	94.7	95.4	0.72	0.8	0.83	201.2
1800	2410	560C	23072	5.5	0.6	1.9	202.4	12	22	8378	86	744	94.7	94.9	95.6	0.72	0.8	0.83	223.4
2000	2680	560C	25667	5.5	0.6	1.9	208.9	11	20	8378	86	744	94.9	95	95.7	0.72	0.8	0.83	249.8
2250	3020	560C	28953	5.5	0.6	1.9	209.5	8	14	8562	86	744	94.9	95	95.7	0.72	0.8	0.83	279.5
2500	3350	560C	32025	6	0.7	2	214.5	12	22	9251	86	744	95	95.1	95.8	0.72	0.8	0.83	305.4
10 极																			
450	600	450C	7227	5	0.6	1.8	50.1	10	18	4309	85	593	92.7	92.8	93.7	0.57	0.69	0.75	68.9
500	670	450C	8030	5.5	0.7	1.9	50.1	10	18	4537	85	594	92.9	93	94	0.57	0.69	0.75	74.9
560	750	450C	9007	5	0.6	1.8	51.1	10	18	4752	85	593	93	93.2	94.1	0.59	0.71	0.76	82.4
630	840	450C	10180	5	0.6	1.7	51.1	9	16	5000	85	592	93.2	93.4	94.4	0.6	0.72	0.77	90.9
710	950	500C	11407	5.5	0.7	1.8	90.7	9	16	5510	85	594	93.2	93.4	94.5	0.6	0.72	0.77	95.9
800	1070	500C	12872	5.5	0.7	1.8	94.4	12	22	6107	86	594	93.2	93.5	94.6	0.6	0.72	0.77	110.4
900	1210	500C	14439	5.5	0.7	1.8	95.2	12	22	6702	86	594	93.2	93.6	94.7	0.6	0.72	0.77	125.4
1000	1340	500C	16053	5	0.7	1.7	95.2	12	22	7145	86	593	93.5	93.7	94.8	0.65	0.74	0.78	138.9
1120	1500	560C	18012	5.5	0.7	1.8	190.3	12	22	7259	86	593	93.5	93.8	94.9	0.65	0.74	0.78	145.2
1250	1680	560C	20147	5.5	0.7	1.9	195.8	12	22	7616	86	594	93.6	93.8	94.9	0.65	0.74	0.78	159.8
1400	1880	560C	22511	5.5	0.6	1.8	195.8	12	22	8149	86	594	93.6	93.9	95	0.65	0.74	0.78	179.8
1600	2150	560C	25699	5.5	0.7	1.8	202.4	10	18	9170	86	593	93.7	94.2	95.1	0.65	0.74	0.78	196.8
1800	2410	560C	28876	5.5	0.7	2	203.5	10	18	10228	86	594	93.7	94.2	95.2	0.66	0.75	0.79	234.2
12 极																			
355	480	450C	6864	5	0.7	1.8	52.8	11	20	4727	85	493	91.4	92	93.2	0.51	0.63	0.69	55.4
400	540	450C	7726	5	0.7	1.8	53.5	12	22	4954	85	493	91.6	92.1	93.4	0.51	0.63	0.69	62.4
450	600	450C	8707	5	0.7	1.8	55.8	11	20	5303	85	493	91.6	92.2	93.5	0.51	0.63	0.69	74.5
500	670	450C	9719	5	0.7	1.8	55.8	12	22	5416	85	492	92.7	93.3	93.8	0.53	0.65	0.71	85.4
560	750	500C	10829	5	0.7	1.8	96.1	12	22	6256	86	494	92.3	92.9	93.9	0.53	0.65	0.71	85.9
630	840	500C	12163	5	0.7	1.9	100.2	11	20	6702	86	494	92.5	93.1	94	0.54	0.65	0.71	95.9
710	950	500C	13663	5.5	0.8	1.9	103.5	11	20	7130	86	495	92.7	93.3	94.1	0.54	0.65	0.71	110.5
800	1070	500C	15432	5	0.8	1.8	103.8	12	22	7431	86	494	92.8	93.4	94.3	0.55	0.66	0.72	115.8
900	1210	560C	17373	5.5	0.7	1.9	195.8	10	18	8108	86	495	92.9	93.4	94.4	0.55	0.66	0.72	126.8
1000	1340	560C	19289	5.5	0.7	1.9	195.8	9	16	8289	86	495	93	93.5	94.5	0.55	0.66	0.72	145.8
1120	1500	560C	21660	5.5	0.7	1.9	204.6	9	16	8802	86	495	93.2	93.6	94.6	0.55	0.66	0.72	158.4
1250	1680	560C	24131	5.5	0.7	1.9	211.2	9	16	9486	86	495	93.3	93.8	94.7	0.56	0.67	0.73	169.8
1400	1880	560C	27057	5.5	0.7	1.9	217.8	12	22	9986	86	495	93.5	94	94.8	0.57	0.67	0.74	189.6
1500	2010	560C	28884	5.5	0.8	2	217.8	11	20	10224	86	495	93.5	94	94.9	0.59	0.69	0.75	205.4

W60 HD GB1 / IC611 / 50 Hz / 10000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I/In	堵转 扭矩 Ti/Tn	最大 扭矩 Tb/Tn	惯量 J (kg.m²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	10000V							满载 电流 In (A)
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比						
													效率			功率因素			
													50%	75%	100%	50%	75%	100%	
kW	HP	2 极																	
900	1210	450A	2869	6	0.6	2	19.1	10	18	4391	84	2985	94.5	94.7	95.1	0.89	0.91	0.92	60.3
1000	1340	450A	3197	6	0.6	1.9	20.5	10	18	4551	84	2985	94.6	94.8	95.2	0.9	0.91	0.92	66.9
1120	1500	450A	3593	6	0.6	1.9	21.3	10	18	4705	84	2984	94.7	94.9	95.3	0.9	0.92	0.92	74.7
1250	1680	450A	3990	6	0.6	1.9	22.4	9	16	4956	84	2985	94.8	95	95.4	0.91	0.92	0.93	82.2
1400	1880	450A	4474	6	0.6	2	23.5	9	16	5064	84	2985	94.5	95.1	95.5	0.91	0.92	0.93	91.9
1600	2150	500A	5121	6	0.6	1.9	25.8	18	34	5925	84	2986	94.6	95.1	95.6	0.88	0.9	0.91	107.5
1800	2410	500A	5743	6	0.6	2	27	15	28	6208	84	2986	94.7	95.2	95.7	0.88	0.9	0.91	120.7
2000	2680	500A	6416	6.5	0.6	2.1	28.6	15	28	6398	84	2987	94.8	95.3	95.8	0.88	0.9	0.91	133.8
2250	3020	500A	7220	5.5	0.5	1.7	29.7	15	28	6681	84	2985	94.9	95.4	95.8	0.89	0.9	0.91	150.4
2500	3350	560A	7975	6	0.6	2	45.8	12	22	8435	85	2988	95	95.5	95.9	0.88	0.91	0.91	166.9
2800	3750	560A	8914	6.5	0.6	2.2	49.9	12	22	8716	85	2989	95	95.5	95.9	0.88	0.91	0.92	184.3
3150	4220	560A	10067	6.5	0.6	2.2	51.7	10	18	8997	85	2989	95.1	95.6	96	0.88	0.91	0.92	206.9
3550	4760	560A	11315	6.5	0.6	2.2	55.7	10	18	9501	85	2989	95.1	95.6	96	0.88	0.91	0.92	232.7
4000	5360	560A	12775	6.5	0.6	2.2	58.8	9	16	10550	85	2989	95.2	95.7	96.1	0.88	0.91	0.92	261.9
4 极																			
900	1210	450C	5757	6.5	0.6	2.2	36.1	15	28	4419	88	1491	94.5	94.7	95.1	0.8	0.86	0.87	63.8
1000	1340	450C	6409	6.5	0.6	2.2	36.1	14	26	4658	88	1490	94.6	94.8	95.2	0.81	0.86	0.87	69.2
1120	1500	450C	7193	6.5	0.6	2.1	37.9	15	28	4914	88	1490	94.7	94.9	95.3	0.81	0.86	0.87	77.4
1250	1680	450C	8038	6	0.6	2.1	39.8	12	22	5153	88	1491	94.8	95	95.4	0.82	0.87	0.88	85.3
1400	1880	450C	8976	6	0.6	2	39.8	12	22	5281	88	1489	94.9	95.1	95.5	0.84	0.87	0.88	97.4
1600	2150	450C	10247	6	0.6	2	41.7	19	36	5408	88	1489	95	95.2	95.6	0.83	0.87	0.88	111.0
1800	2410	500C	11580	6.5	0.6	2.1	59.1	16	30	6169	88	1492	94.9	95.3	95.7	0.77	0.85	0.87	125.0
2000	2680	500C	12826	6.5	0.6	2.2	62.2	17	32	6647	88	1493	95	95.4	95.8	0.81	0.85	0.87	137.1
2250	3020	500C	14378	6.5	0.6	2.1	62.2	15	28	6963	88	1492	95	95.4	95.8	0.82	0.87	0.89	153.9
2500	3350	500C	15973	5.5	0.6	1.8	65.3	16	30	7176	88	1490	95.1	95.5	95.9	0.86	0.89	0.9	169.1
2800	3750	560C	17918	6	0.6	2.2	99	15	28	8131	89	1491	94.6	95.5	95.9	0.84	0.88	0.89	191.5
3150	4220	560C	20158	6	0.6	2.2	103.5	15	28	8549	89	1491	94.9	95.5	95.9	0.84	0.88	0.89	215.2
3550	4760	560C	22737	6	0.6	2.1	107.5	15	28	9127	89	1491	95	95.6	96	0.84	0.88	0.89	242.3
4000	5360	560C	25534	6	0.6	2.2	111.2	13	24	9831	89	1491	95.1	95.7	96.1	0.83	0.88	0.89	272.4
4500	6030	560C	28733	6	0.6	2.1	120	13	24	10003	89	1491	95.2	95.8	96.2	0.83	0.88	0.89	305.9
6 极																			
710	950	450C	6837	6.5	0.8	2.2	36.4	12	22	4483	86	992	93.6	94.2	94.7	0.72	0.81	0.85	50.5
800	1070	450C	7728	6.5	0.8	2.2	38.5	12	22	4604	86	992	93.7	94.3	94.8	0.73	0.81	0.85	56.6
900	1210	450C	8671	6.5	0.8	2.2	40.4	12	22	4725	86	992	93.9	94.5	95	0.73	0.81	0.85	65.2
1000	1340	450C	9663	6.5	0.8	2.2	41.4	12	22	5352	86	992	93.9	94.5	95	0.73	0.81	0.84	70.7
1120	1500	450C	10774	6.5	0.8	2.2	45.3	10	18	5610	86	992	94.1	94.7	95.2	0.73	0.81	0.85	80.5
1250	1680	500C	12012	6.5	0.7	2.2	61	12	22	6035	87	993	94.5	94.8	95.3	0.75	0.82	0.85	86.6
1400	1880	500C	13501	6	0.7	2.1	63.8	12	22	6355	87	993	94.6	94.9	95.4	0.76	0.83	0.85	96.6
1600	2150	500C	15363	6	0.7	2	66	12	22	6672	87	992	94.7	95	95.5	0.76	0.83	0.85	115.1
1800	2410	500C	17378	6	0.7	2	70	10	18	6985	87	992	94.8	95.1	95.6	0.78	0.85	0.87	126.2
2000	2680	560C	19198	5.5	0.6	1.8	107	15	28	7399	88	993	94.9	95.2	95.7	0.76	0.83	0.85	143.1
2250	3020	560C	21622	5.5	0.6	1.8	112	15	28	7876	88	993	94.9	95.2	95.7	0.76	0.83	0.86	160.8
2500	3350	560C	24034	5.5	0.6	1.8	120	15	28	8831	88	993	94.9	95.2	95.7	0.76	0.83	0.86	176.4
2800	3750	560C	27021	5.5	0.6	1.9	128.7	15	28	10156	88	993	95	95.3	95.8	0.75	0.83	0.86	193.2
3150	4220	560C	30301	6	0.7	1.9	133.1	15	28	10528	88	994	95	95.3	95.8	0.77	0.84	0.86	221.1

W60 HD GB1 / IC611 / 50 Hz / 10000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I _L /I _N	堵转 扭矩 T _i /T _n	最大 扭矩 T _b /T _n	惯量 J (kg.m ²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	10000V							满载 电流 I _n (A)
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比						
效率													功率因素						
50%	75%												100%	50%	75%	100%			
kW	HP	8 极																	
560	750	450C	7196	6	0.7	2	51	11	20	4569	85	743	93	93.7	94.1	0.73	0.8	0.83	40.5
630	840	450C	8075	6	0.8	2	54	11	20	4907	85	743	93.2	93.9	94.3	0.73	0.8	0.83	45.0
710	950	450C	9130	6	0.8	2	57	11	20	5140	85	743	93.4	94	94.4	0.74	0.81	0.83	50.7
800	1070	500C	10240	6	0.8	2.1	88	12	22	5792	86	743	93.5	94.1	94.5	0.75	0.82	0.84	56.5
900	1210	500C	11571	6	0.8	1.9	92	12	22	6086	86	743	93.6	94.2	94.6	0.75	0.82	0.84	63.2
1000	1340	500C	12829	6	0.8	2	96	11	20	6380	86	743	93.7	94.3	94.7	0.75	0.82	0.84	70.0
1120	1500	500C	14364	6	0.8	2	101	11	20	6818	86	743	93.9	94.4	94.8	0.75	0.82	0.84	78.4
1250	1680	500C	16091	6	0.8	2	105	12	22	7102	86	742	94	94.5	94.9	0.75	0.82	0.84	87.3
1400	1880	560C	17998	6	0.8	2	202	10	18	8394	86	744	94.2	94.7	95.1	0.75	0.82	0.84	98.0
1600	2150	560C	20497	6	0.7	2	210	9	16	8738	86	744	94.3	94.8	95.2	0.75	0.82	0.84	111.3
1800	2410	560C	23158	6	0.7	2	218	9	16	9082	86	744	94.5	94.9	95.3	0.75	0.82	0.84	126.1
2000	2680	560C	25711	6	0.7	2	223	9	16	9452	86	744	94.6	95	95.4	0.75	0.82	0.84	140.0
2250	3020	560C	28948	6	0.7	2	231	9	16	9807	86	744	94.7	95	95.4	0.75	0.82	0.84	157.6
10 极																			
355	480	450C	5691	5.5	0.7	2	53	10	18	4612	85	595	92.5	92.8	93.2	0.58	0.7	0.76	28.9
400	540	450C	6406	5.5	0.7	2	57	10	18	4840	85	595	92.6	92.9	93.3	0.58	0.7	0.76	32.3
450	600	450C	7235	5	0.6	1.9	60	11	20	5068	85	594	92.7	93	93.4	0.6	0.72	0.76	35.8
500	670	450C	8004	5	0.6	1.8	65	12	22	5296	85	594	93	93.3	93.8	0.64	0.74	0.78	39.0
560	750	500C	9031	6	0.8	2	95	15	28	5392	86	594	93.1	93.4	93.9	0.66	0.76	0.8	41.9
630	840	500C	10099	6	0.8	2	99	15	28	5832	86	594	93.3	93.6	94.1	0.66	0.76	0.8	46.9
710	950	500C	11404	6	0.8	2.1	103	15	28	6272	86	594	93.4	93.7	94.2	0.66	0.76	0.8	53.1
800	1070	500C	12870	6	0.8	2.1	107	15	28	6564	86	594	93.5	93.8	94.3	0.66	0.76	0.8	60.3
900	1210	500C	14466	6	0.8	2.1	111	15	28	6990	86	594	93.6	93.9	94.4	0.66	0.77	0.8	67.4
1000	1340	560C	15984	6	0.8	2.1	198	10	18	7678	86	595	93.7	94	94.5	0.68	0.78	0.81	72.7
1120	1500	560C	17985	6	0.8	2.1	203	10	18	8030	86	595	93.8	94.1	94.6	0.68	0.78	0.81	81.4
1250	1680	560C	19995	6	0.8	2	208	9	16	8374	86	595	93.8	94.1	94.6	0.69	0.79	0.81	90.4
1400	1880	560C	22430	5.5	0.7	1.9	218	11	20	8955	86	594	93.9	94.2	94.7	0.7	0.8	0.82	100.0
12 极																			
450	600	500C	8684	5	0.7	1.8	100	15	28	5520	86	495	92	92.2	93.2	0.57	0.68	0.73	37.5
500	670	500C	9650	5	0.7	1.8	104	15	28	5960	86	495	92.7	93.1	93.5	0.57	0.69	0.74	41.4
560	750	500C	10787	5	0.7	1.8	108	15	28	6442	86	495	92.8	93.2	93.6	0.58	0.69	0.74	46.1
630	840	500C	12155	5	0.7	1.8	112	15	28	6734	86	495	93	93.4	93.8	0.58	0.69	0.75	51.8
710	950	560C	13715	6	0.8	2.2	188	12	22	7334	86	495	93.1	93.5	93.9	0.61	0.72	0.77	55.1
800	1070	560C	15400	6	0.8	2.2	195	10	18	7625	86	495	93.2	93.6	94	0.61	0.72	0.77	61.5
900	1210	560C	17309	6	0.8	2.2	203	10	18	8280	86	495	93.3	93.7	94.1	0.61	0.72	0.77	68.9
1000	1340	560C	19244	6	0.8	2.2	209	9	16	8812	86	495	93.4	93.8	94.2	0.61	0.72	0.77	76.5
1120	1500	560C	21537	6	0.8	2.2	222	9	16	9331	86	494	93.5	93.9	94.3	0.61	0.72	0.77	85.1
1250	1680	560C	24026	6	0.8	2.2	231	9	16	9854	86	495	93.6	94	94.4	0.61	0.72	0.77	95.4

W60 HD GB1 / IC01 / 50 Hz / 6000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I _L /I _n	堵转 扭矩 T _i /T _n	最大 扭矩 T _b /T _n	惯量 J (kg.m ²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	6000V							满载 电流 I _n (A)	
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比			功率因素				
													50%	75%	100%	50%	75%	100%		
kW	HP	2 极																		
1250	1680	450A	3989	6	0.5	1.8	19.1	7	10	4002	79	2984	95.8	96	96.3	0.86	0.89	0.9	134.8	
1400	1880	450A	4490	6	0.5	1.8	20.3	7	10	4118	79	2983	95.9	96.1	96.4	0.86	0.89	0.9	150.44	
1600	2150	450A	5119	6	0.5	1.8	21.2	7	10	4269	79	2982	96	96.2	96.5	0.86	0.89	0.9	178.01	
1800	2410	450A	5778	6	0.5	1.7	22.7	7	10	4460	79	2982	96.1	96.3	96.6	0.86	0.89	0.9	200.05	
2000	2680	450A	6406	6	0.5	1.8	23.5	7	10	4637	79	2982	96.2	96.4	96.7	0.86	0.89	0.9	221.59	
2250	3020	450A	7204	6	0.5	1.8	22.6	7	10	4906	79	2983	96.3	96.5	96.7	0.86	0.89	0.9	249.03	
2500	3350	500A	7980	6	0.5	1.8	27	7	10	6020	79	2984	95.4	96	96.8	0.86	0.89	0.9	276.13	
2800	3750	500A	8939	6	0.5	1.7	29.8	7	10	6340	79	2984	95.4	96	96.8	0.87	0.89	0.9	308.94	
3150	4220	500A	10047	6	0.5	1.8	31.2	7	10	6560	79	2985	95.5	96.1	96.8	0.87	0.89	0.9	347.2	
3550	4760	560A	11355	6	0.5	1.8	49.9	7	10	8021	79	2987	95.5	96.1	96.8	0.87	0.89	0.9	391.29	
4000	5360	560A	12758	6	0.5	1.8	54.1	7	10	8202	79	2988	95.5	96.1	96.9	0.87	0.89	0.9	440.44	
4500	6030	560A	14427	6	0.4	1.8	55.8	7	10	8415	79	2987	95.6	96.2	97	0.88	0.89	0.91	489.55	
5000	6710	560A	16000	6	0.5	1.8	58	7	10	8660	79	2987	95.7	96.3	97.1	0.88	0.89	0.91	542.82	
4 极																				
1120	1500	450C	7226	6	0.7	2	26.6	10	16	4820	78	1485	94.6	95.2	96.1	0.77	0.83	0.85	132.35	
1250	1680	450C	8038	7	0.7	2.2	35.7	10	16	4832	78	1483	95.8	96	96.1	0.77	0.83	0.85	147.56	
1400	1880	450C	8983	7	0.7	2.2	37.6	10	16	5073	78	1484	96	96.2	96.4	0.77	0.83	0.85	165.09	
1600	2150	450C	10302	6.5	0.7	2.1	30.4	10	16	5408	78	1485	95.9	96.1	96.5	0.77	0.83	0.85	181.66	
1800	2410	450C	11571	6.5	0.7	2.1	30.8	10	16	5443	78	1490	96	96.2	96.5	0.77	0.83	0.85	204.5	
2000	2680	450C	12818	6	0.7	2	41.5	10	16	5443	78	1489	96.1	96.3	96.6	0.77	0.83	0.85	226.4	
2250	3020	450C	14476	6	0.7	2	42.9	10	16	5578	78	1489	96.1	96.3	96.6	0.77	0.83	0.85	263.41	
2500	3350	500C	16054	6	0.6	1.9	65.2	10	16	6950	78	1491	95.6	96.1	96.7	0.77	0.84	0.86	289.27	
2800	3750	500C	17969	6	0.6	2	67.8	10	16	7122	78	1491	95.7	96.3	96.7	0.8	0.84	0.86	323.65	
3150	4220	500C	20128	6	0.6	1.9	70.4	10	16	6889	78	1491	95.8	96.4	96.8	0.8	0.84	0.87	359.92	
3550	4760	560C	22706	6	0.5	1.9	122.1	12	20	8920	78	1493	95.5	96.1	96.9	0.8	0.84	0.87	405.2	
4000	5360	560C	25585	6	0.5	1.9	126.5	12	20	9202	78	1492	95.6	96.2	97	0.8	0.85	0.87	456.57	
4500	6030	560C	28755	6	0.5	1.9	130.9	12	20	9512	78	1492	95.7	96.3	97.1	0.8	0.85	0.87	513.11	
5000	6710	560C	32087	6	0.5	1.9	135.3	12	20	9742	78	1492	95.8	96.4	97.2	0.8	0.85	0.87	569.53	
5600	7510	560C	35735	6	0.5	1.9	138.6	12	20	9965	78	1492	95.8	96.4	97.3	0.8	0.85	0.87	637.22	
6 极																				
1000	1340	450C	9659	6	0.8	2	39.6	7	10	4702	76	991	94.9	95.5	95.9	0.72	0.8	0.83	121.14	
1120	1500	450C	10821	6	0.8	2	39.6	7	10	4785	76	991	95	95.6	96	0.72	0.8	0.83	135.54	
1250	1680	450C	12072	6	0.8	2	41.8	7	10	4995	76	991	95.1	95.7	96.1	0.72	0.8	0.83	151.11	
1400	1880	450C	13434	6	0.8	2	43.2	7	10	5144	76	991	95.2	95.8	96.2	0.72	0.8	0.83	169.07	
1600	2150	500C	15416	5.5	0.6	1.9	60.8	7	10	7047	76	992	95.6	96	96.4	0.72	0.8	0.83	192.82	
1800	2410	500C	17330	5.5	0.6	1.9	63.8	7	10	7047	76	992	95.6	96	96.4	0.72	0.8	0.83	216.7	
2000	2680	500C	19345	5.5	0.6	1.9	66.9	7	10	7154	76	992	95.7	96.1	96.5	0.72	0.8	0.83	240.28	
2250	3020	500C	21692	5.5	0.6	1.9	69.9	7	10	7047	76	992	95.1	95.7	96.6	0.72	0.8	0.83	270.03	
2500	3350	560C	24045	5.5	0.6	1.9	101.2	7	10	9658	76	989	95.1	95.7	96.6	0.72	0.81	0.83	299.73	
2800	3750	560C	27019	5.5	0.6	1.9	104.5	7	10	9841	78	990	95.2	95.8	96.6	0.72	0.81	0.83	335.35	
3150	4220	560C	30401	5.5	0.5	1.9	104.5	7	10	9841	78	989	95.2	95.8	96.6	0.72	0.81	0.83	377.26	
3550	4760	560C	34260	5.5	0.6	1.9	107.8	7	10	9954	78	990	95.3	95.9	96.7	0.72	0.81	0.83	424.73	
4000	5360	560C	38474	5.5	0.6	1.8	132	10	16	9841	78	993	95.4	96	96.8	0.74	0.81	0.83	478.08	

W60 HD GB1 / IC01 / 50 Hz / 6000 V - IP55

功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I/In	堵转 扭矩 Ti/Tn	最大 扭矩 Tb/Tn	惯量 J (kg.m²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	6000V						满载 电流 In (A)	
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比			功率因素			
													50%	75%	100%	50%	75%		100%
kW	HP																		
8 极																			
630	840	450C	8123	5.5	0.7	1.7	52	10	16	4164	75	742	93.9	94.1	95.2	0.69	0.77	0.81	85.9
710	950	450C	9080	5.5	0.7	1.8	52.5	10	16	4393	75	743	94	94.2	95.3	0.69	0.77	0.81	95.6
800	1070	450C	10257	5	0.7	1.7	52.8	10	16	4614	75	742	94.1	94.3	95.4	0.69	0.77	0.81	109.5
900	1210	450C	11549	5.5	0.7	1.8	55.3	9	15	5182	75	743	94.3	94.5	95.5	0.69	0.77	0.81	112.9
1000	1340	450C	12827	5.5	0.7	1.8	58	9	15	5398	75	743	94.4	94.6	95.6	0.69	0.77	0.81	135.4
1120	1500	500C	14392	5.5	0.7	1.8	88.3	10	16	5685	76	743	94.5	94.7	95.7	0.69	0.77	0.81	145.6
1250	1680	500C	16046	5.5	0.7	1.9	91.3	10	16	6281	76	743	94.6	94.9	95.8	0.7	0.77	0.82	159.6
1400	1880	500C	17979	5.5	0.7	1.9	95.2	10	16	7035	76	743	94.8	95.1	95.9	0.71	0.78	0.82	179.5
1600	2150	500C	20561	5.5	0.7	1.9	95.7	9	15	7035	76	743	94.9	95.2	96	0.71	0.78	0.82	199.8
1800	2410	560C	23090	5.5	0.7	1.8	196.9	9	15	7622	76	744	94.9	95.2	96.1	0.71	0.78	0.82	215.6
2000	2680	560C	25643	5.5	0.7	1.9	202.6	9	15	7622	76	744	95	95.4	96.2	0.71	0.78	0.82	245.2
2250	3020	560C	28753	5.5	0.7	1.9	203.2	9	15	7984	76	744	95	95.5	96.2	0.72	0.78	0.82	275.2
2500	3350	560C	32194	5.5	0.7	1.8	203.4	12	22	9443	76	744	95.2	95.6	96.4	0.72	0.77	0.82	300.4
2800	3750	560C	36081	5.5	0.6	1.8	204.6	11	20	9801	76	743	95.3	95.6	96.4	0.73	0.78	0.82	335.6
3000	4020	560C	38589	5.5	0.7	1.9	217.8	9	15	9981	76	743	95.3	95.7	96.5	0.73	0.79	0.82	356.4
10 极																			
500	670	450C	8060	5	0.6	1.8	50.8	9	16	4332	75	592	93.6	93.9	94.6	0.6	0.71	0.76	75.4
560	750	450C	8990	5.5	0.7	1.8	53.1	8	14	4446	75	592	93.7	94	94.7	0.6	0.71	0.76	80.4
630	840	450C	10138	5.5	0.7	1.8	55.7	8	14	4563	75	593	93.9	94.2	94.9	0.6	0.71	0.76	90.6
710	950	450C	11461	5.5	0.7	1.8	55.8	8	14	5239	75	592	94	94.3	95	0.62	0.72	0.77	95.6
800	1070	500C	12832	5	0.7	1.8	87.9	9	15	5435	75	593	93.1	93.7	95.2	0.62	0.72	0.77	115.4
900	1210	500C	14471	5	0.7	1.8	88.6	8	14	6025	76	592	93.2	94	95.3	0.63	0.73	0.77	125.4
1000	1340	500C	16104	5.5	0.7	1.9	88.7	8	14	6625	76	593	93.3	94.2	95.4	0.64	0.74	0.78	138.9
1120	1500	500C	18080	5	0.7	1.8	88.9	9	15	6921	76	592	93.6	94.3	95.5	0.64	0.74	0.78	146.8
1250	1680	560C	20109	5	0.6	1.7	182.6	8	14	6506	76	593	94.5	94.8	95.5	0.64	0.74	0.78	164.1
1400	1880	560C	22482	5	0.7	1.7	189.7	8	14	7048	76	593	93.7	94.3	95.6	0.64	0.74	0.78	181.5
1600	2150	560C	25677	5.5	0.7	1.8	190.1	10	16	8073	76	594	93.8	94.4	95.7	0.65	0.74	0.78	199.5
1800	2410	560C	28972	5	0.7	1.8	190.3	10	16	9146	76	593	94	94.6	95.8	0.66	0.74	0.79	225.4
2000	2680	560C	32218	5.5	0.7	1.9	195.8	10	16	9674	76	593	94.1	94.7	95.9	0.66	0.75	0.79	265.7
12 极																			
355	480	450C	6876	5.5	0.7	1.8	55.1	7	12	5109	75	494	91.4	92.4	93.7	0.48	0.6	0.68	60.8
400	540	450C	7750	5	0.7	1.8	55.2	7	12	5346	75	493	93.1	93.5	94	0.5	0.63	0.68	65.4
450	600	450C	8714	5	0.7	1.7	56.1	7	12	5573	75	493	93.2	93.6	94.1	0.5	0.63	0.68	70.1
500	670	450C	9676	5	0.7	1.7	56.5	7	12	5693	75	494	93.5	93.9	94.4	0.54	0.64	0.7	74.8
560	750	450C	10825	5	0.7	1.6	56.7	7	12	6821	76	494	93.6	94	94.5	0.55	0.65	0.71	84.5
630	840	500C	12126	5	0.7	1.8	100.1	7	12	6765	76	495	93.1	93.8	94.6	0.55	0.65	0.71	94.2
710	950	500C	13708	5	0.7	1.7	100.1	10	18	7212	76	494	93.1	93.8	94.7	0.55	0.65	0.71	110.1
800	1070	500C	15429	5	0.7	1.8	103.1	10	18	7230	76	494	93.1	93.9	94.8	0.55	0.65	0.71	128.5
900	1210	500C	17323	5	0.7	1.7	103.4	10	18	8422	76	494	93.2	94	94.9	0.57	0.68	0.73	138.9
1000	1340	560C	19338	5.5	0.7	1.8	196.9	10	18	8603	76	495	93.2	94.1	95	0.6	0.71	0.75	142.4
1120	1500	560C	21561	5.5	0.7	1.8	202.1	10	18	9112	76	495	93.2	94.1	95.2	0.62	0.72	0.76	157.8
1250	1680	560C	24124	5	0.6	1.7	202.4	11	20	9464	76	494	93.3	94.1	95.3	0.65	0.73	0.78	174.2
1400	1880	560C	26956	5	0.6	1.8	202.6	11	20	9651	76	494	93.4	94.2	95.4	0.65	0.73	0.78	189.5
1600	2140	560C	30856	5	0.5	1.7	203.5	11	20	9840	76	493	93.6	94.4	95.5	0.65	0.74	0.78	209.5

W60 HD GB1 / IC01 / 50 Hz / 10000 V - IP55


功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I _L /I _n	堵转 扭矩 T _i /T _n	最大 扭矩 T _b /T _n	惯量 J (kg.m ²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	10000V							满载 电流 I _n (A)
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比						
													效率			功率因素			
kW	HP											50%	75%	100%	50%	75%	100%		
2 极																			
1000	1340	450A	3190	6	0.6	2	19.1	9	16	4153	79	2985	95.1	95.4	95.8	0.89	0.91	0.92	66.3
1120	1500	450A	3581	6	0.6	1.9	20.4	9	16	4290	79	2985	95.2	95.5	95.9	0.89	0.92	0.92	74.2
1250	1680	450A	3997	6.5	0.6	2	21.2	9	16	4427	79	2985	95.3	95.6	96	0.9	0.92	0.92	82.6
1400	1880	450A	4467	6.5	0.6	2	22.4	8	14	4536	79	2985	95.4	95.7	96.1	0.9	0.92	0.92	92.3
1600	2150	450A	5119	6.5	0.6	2	23.6	8	14	4848	79	2986	95.5	95.8	96.2	0.9	0.92	0.92	105.4
1800	2410	500A	5752	6.5	0.6	2	25.8	13	24	5091	79	2987	95.6	95.9	96.3	0.86	0.9	0.91	119.7
2000	2680	500A	6405	6.5	0.6	2	27.1	13	24	6093	79	2987	95.7	96	96.4	0.88	0.91	0.91	132.8
2250	3020	500A	7174	6.5	0.6	2	28.7	13	24	6207	79	2986	95.7	96	96.4	0.89	0.91	0.92	147.6
2500	3350	500A	7995	6.5	0.6	2	29.8	14	26	6321	79	2987	95.8	96.1	96.5	0.87	0.9	0.91	165.8
2800	3750	560A	8947	6	0.5	1.9	47.6	14	26	6594	79	2988	95.8	96.1	96.5	0.88	0.91	0.91	185.6
3150	4220	560A	10071	6	0.5	1.9	50	12	22	6646	79	2988	95.9	96.2	96.6	0.89	0.91	0.91	208.3
3550	4760	560A	11366	6	0.5	1.9	51.7	12	22	8198	79	2988	96	96.3	96.6	0.89	0.91	0.91	234.5
4000	5360	560A	12771	6	0.5	1.9	54.1	11	20	8680	79	2988	96.1	96.4	96.7	0.89	0.91	0.92	261.1
4500	6030	560A	14347	6	0.5	1.9	58.1	12	22	9057	79	2988	96.2	96.5	96.8	0.89	0.91	0.92	293.5
4 极																			
1000	1340	450C	6429	7	0.8	2.4	28.1	12	22	4498	78	1491	95.1	95.3	95.7	0.8	0.85	0.88	69.3
1120	1500	450C	7183	6.5	0.8	2.4	37.5	12	22	4723	78	1491	95.3	95.5	95.9	0.8	0.85	0.88	76.8
1250	1680	450C	8039	6	0.7	2	37.5	11	20	4950	78	1489	95.4	95.6	96	0.81	0.86	0.88	85.5
1400	1880	450C	8987	6.5	0.7	2.1	39.7	11	20	5402	78	1490	95.5	95.7	96.1	0.81	0.86	0.88	95.8
1600	2150	450C	10213	6.5	0.7	2.2	39.7	7	12	5647	78	1490	95.5	95.8	96.2	0.81	0.87	0.88	110.4
1800	2410	450C	11526	6.5	0.8	2.3	41.6	7	12	5891	78	1490	95.6	95.9	96.3	0.79	0.86	0.88	124.0
2000	2680	500C	12830	6	0.6	2.1	61	13	24	6654	78	1493	95.6	95.9	96.3	0.78	0.84	0.86	140.7
2250	3020	500C	14410	6.5	0.7	2.2	64.6	12	22	6973	78	1492	95.7	96	96.4	0.81	0.87	0.89	152.6
2500	3350	500C	16016	6.5	0.7	2.2	64.6	11	20	7292	78	1492	95.7	96	96.4	0.79	0.85	0.88	171.5
2800	3750	500C	17891	6	0.6	1.9	64.6	12	22	7609	78	1491	95.7	96	96.4	0.84	0.88	0.89	189.9
3150	4220	560C	20109	6.5	0.6	2.2	118.5	13	24	8053	78	1493	95.8	96.1	96.5	0.81	0.86	0.89	213.4
3550	4760	560C	22633	6.5	0.6	2.2	122.3	13	24	8463	78	1493	95.9	96.2	96.6	0.8	0.86	0.88	243.3
4000	5360	560C	25597	6	0.5	2	126.5	13	24	9651	78	1492	96	96.3	96.7	0.84	0.88	0.89	270.8
4500	6030	560C	28859	6	0.5	2	130.6	13	24	10183	78	1492	96.1	96.4	96.8	0.83	0.87	0.89	304.3
5000	6710	560C	31926	6	0.5	2	139	13	24	10183	78	1493	96.2	96.5	96.9	0.82	0.87	0.89	337.8
6 极																			
800	1070	450C	7713	6	0.8	2	37.8	10	18	4885	76	991	94.8	95	95.4	0.77	0.84	0.86	56.9
900	1210	450C	8651	6	0.8	2	39.3	10	18	5122	76	991	94.9	95.1	95.5	0.77	0.84	0.86	64.0
1000	1340	450C	9654	6	0.8	2	41.6	10	18	5375	76	991	95	95.2	95.6	0.77	0.84	0.86	71.0
1120	1500	450C	10756	6	0.8	2	43.4	10	18	5615	76	991	95.1	95.3	95.7	0.77	0.84	0.86	79.4
1250	1680	450C	11992	6	0.8	2	45.3	10	18	5887	76	992	95.2	95.4	95.8	0.75	0.83	0.85	89.6
1400	1880	500C	13463	6	0.8	2.3	60.5	10	18	6131	76	993	95.4	95.6	96	0.71	0.81	0.84	101.5
1600	2150	500C	15416	6	0.7	2.1	63.8	10	18	6514	76	993	95.5	95.7	96.1	0.72	0.81	0.85	114.3
1800	2410	500C	17315	6	0.7	2.1	67	9	16	7144	76	992	95.5	95.7	96.1	0.75	0.83	0.86	127.0
2000	2680	500C	19300	6	0.7	2.1	70	8	14	7600	76	992	95.6	95.8	96.2	0.75	0.83	0.86	140.8
2250	3020	560C	21597	6	0.7	2.2	112	12	22	8224	78	994	95.7	95.9	96.3	0.72	0.81	0.85	158.3
2500	3350	560C	24089	6	0.7	2.1	116.4	12	22	8623	78	994	95.7	95.9	96.3	0.72	0.81	0.85	177.7
2800	3750	560C	26906	6	0.7	2.1	120.5	12	22	9022	78	994	95.8	96	96.4	0.73	0.81	0.84	201.2
3150	4220	560C	30200	5.5	0.6	1.8	124.6	11	20	10142	78	993	95.8	96	96.4	0.77	0.84	0.85	223.5
3550	4760	560C	34089	5.5	0.6	1.9	128.7	11	20	10304	78	994	95.8	96	96.4	0.74	0.82	0.84	254.9

W60 HD GB1 / IC01 / 50 Hz / 10000 V - IP55




功率		机座	满载 扭矩 (Nm)	堵转 电流 I _L /I _N	堵转 扭矩 T _i /T _n	最大 扭矩 T _b /T _n	惯量 J (kg.m ²)	允许堵转 时间 (s)		重量 (kg)	噪音 dB(A)	10000V							满载 电流 I _n (A)
								热态	冷态			额定 转速 (rpm)	满载百分比						
效率													功率因素						
50%	75%												100%	50%	75%	100%			
kW	HP	8 极																	
630	840	450C	8106	6.5	0.8	2.2	55.2	10	18	4587	75	744	94.1	94.5	94.9	0.69	0.79	0.82	46.3
710	950	450C	9081	6.5	0.8	2.1	58	10	18	5085	75	744	94.3	94.6	95	0.69	0.79	0.82	51.9
800	1070	450C	10289	6	0.8	1.9	60.9	10	18	5301	75	743	94.4	94.7	95.1	0.73	0.81	0.83	56.9
900	1210	450C	11581	6	0.8	2	62.1	9	16	5532	75	744	94.5	94.8	95.2	0.73	0.81	0.83	64.5
1000	1340	500C	12781	6.5	0.8	2.1	96.3	9	16	6403	76	744	94.6	94.9	95.3	0.74	0.81	0.83	69.8
1120	1500	500C	14366	7	0.9	2.2	100.7	9	16	6986	76	744	94.7	95	95.4	0.74	0.81	0.83	78.7
1250	1680	500C	16072	6	0.8	1.9	104.8	9	16	7422	76	743	94.8	95.1	95.5	0.76	0.82	0.84	87.1
1400	1880	500C	17951	6.5	0.9	2.1	109	9	16	7580	76	744	94.9	95.2	95.6	0.76	0.82	0.84	97.8
1600	2150	560C	20520	6	0.7	2.1	182.4	12	22	8101	76	744	95	95.3	95.7	0.76	0.82	0.84	112.5
1800	2410	560C	23066	6	0.7	2	196.5	11	20	8406	76	744	95.1	95.4	95.8	0.76	0.82	0.84	126.5
2000	2680	560C	25753	6	0.7	2	204	12	22	8926	76	744	95.3	95.6	96	0.76	0.82	0.84	140.6
2250	3020	560C	28978	5.5	0.7	1.9	216	12	22	9283	76	744	95.3	95.6	96	0.76	0.82	0.84	157.7
2500	3350	560C	32148	5.5	0.7	1.9	232	11	20	9816	76	744	95.4	95.7	96.1	0.76	0.82	0.84	174.8
10 极																			
400	540	450C	6407	6	0.8	2.1	57.2	10	18	4894	75	595	93.1	93.5	93.9	0.57	0.7	0.76	32.1
450	600	450C	7245	6	0.8	2.1	60	12	22	5124	75	595	93.2	93.6	94	0.58	0.7	0.77	36.2
500	670	450C	8004	5.5	0.8	2.1	62.3	12	22	5354	75	594	93.5	93.9	94.3	0.58	0.7	0.77	39.2
560	750	450C	9001	6	0.9	2.2	64.5	10	18	5584	75	595	93.6	94	94.4	0.58	0.7	0.76	44.6
630	840	500C	10152	6.5	1	2.3	95	15	28	6164	76	594	93.8	94.2	94.6	0.64	0.73	0.79	48.2
710	950	500C	11450	6	0.8	2	99	15	28	6454	76	593	93.9	94.3	94.8	0.65	0.75	0.8	52.7
800	1070	500C	12840	6	0.9	2.1	103	15	28	6744	76	594	94	94.4	94.9	0.65	0.75	0.8	59.5
900	1210	500C	14433	6	0.9	2.1	107.3	13	24	7178	76	594	94.1	94.5	95	0.65	0.75	0.8	67.8
1000	1340	500C	16089	6	0.8	1.9	111	15	28	7462	76	593	94.2	94.6	95.1	0.67	0.77	0.81	73.8
1120	1500	560C	17993	6	0.8	2.2	203	15	28	8036	76	594	94.3	94.7	95.2	0.67	0.77	0.81	81.1
1250	1680	560C	20086	6	0.8	2.2	209	15	28	8554	76	594	94.3	94.7	95.2	0.67	0.77	0.81	90.4
1400	1880	560C	22478	6	0.8	2.2	216	13	24	9271	76	594	94.4	94.8	95.3	0.67	0.77	0.81	101.5
1600	2150	560C	25642	6	0.8	2.2	223	13	24	9774	76	594	94.5	94.9	95.4	0.67	0.77	0.81	115.0
1800	2410	560C	28890	6	0.8	2.3	230	11	20	10352	76	594	94.6	95	95.5	0.67	0.77	0.81	131.0
12 极																			
500	670	500C	9634	5	0.7	1.8	100	20	38	6201	76	495	93.2	93.6	94.1	0.57	0.68	0.74	41.2
560	750	500C	10766	5	0.7	1.8	107	20	38	6491	76	495	93.3	93.7	94.2	0.57	0.68	0.74	45.9
630	840	500C	12158	5	0.7	1.8	112	20	38	6781	76	495	93.4	93.8	94.3	0.57	0.68	0.74	51.6
710	950	500C	13687	5	0.7	1.8	117	20	38	7100	76	495	93.5	93.9	94.4	0.57	0.69	0.74	58.2
800	1070	560C	15388	6	0.8	2.2	204	12	22	7623	76	496	93.6	94	94.5	0.57	0.7	0.76	63.1
900	1210	560C	17359	6	0.9	2.2	210	12	22	8146	76	496	93.7	94.1	94.6	0.57	0.7	0.76	71.5
1000	1340	560C	19291	6	0.9	2.2	218	12	22	8823	76	495	93.9	94.3	94.8	0.57	0.7	0.76	76.5
1120	1500	560C	21566	6	0.9	2.2	225	12	22	9163	76	495	94	94.4	94.9	0.57	0.7	0.76	85.8
1250	1680	560C	24012	6	0.9	2.3	232	12	22	9513	76	495	94.1	94.5	95	0.57	0.7	0.76	96.2
1400	1880	560C	26893	6	0.9	2.3	239	12	22	10036	76	495	94.2	94.6	95.1	0.57	0.7	0.76	109.6

机械数据



W60HD / IC81W / 球轴承 - IP55



2P




4P - 12P






机座	极数	尺寸													
		A	B	K	C	AB	BB	L	H	HD	HA	AA	K1	AC	AD
450A	2	950	1250	35	250	1080	1550	1918	450	1690	58	200	72	1480	1200
450C	4-12	850	1400	35	250	980	1670	2255	450	1990	39.5	200	35	1187	1220
500A	2	1060	1400	42	250	1180	1620	2028	500	1830	58	245	72	1590	1250
500C	4-12	900	1600	42	260	1080	1835	2465	500	2090	39.5	245	42	1287	1270
560A	2	1120	1600	42	630	1290	2030	2916	560	2060	70	245	72	1690	1300
560C	4-12	1060	1800	42	365	1300	2170	2915	560	2210	53	280	42	1600	1330

机座	极数	轴伸尺寸							球轴承		滚柱轴承		尺寸 AD ¹	
		E	ES	D	G	GD	F	d1	DE	NDE	DE	NDE	6kV	10kV
450A	2	210	180	100	90	16	28	M24X3.0	6222	6222	-	-	895	1200
450C	4-12	210	160	110	100	16	28	M24X3.0	6324	6328	NU324	-	950	1220
500A	2	210	180	100	90	16	28	M24X3.0	6222	6222	-	-	950	1250
500C	4-12	250	200	140	128	20	36	M30X3.5	6330	6332	NU330	-	995	1270
560A	2	250	220	130	119	18	32	M24X3.0	-	-	-	-	1000	1300
560C	4-12	300	240	170	157	22	40	M36X4.0	-	-	NU1036	NU1032	1055	1330



W60HD / IC611 / 球轴承 - IP55



2P



4P - 12P




机座	极数	尺寸													
		A	B	K	C	AB	BB	L	H	HD	HA	AA	K1	AC	AD
450A	2	950	1250	35	250	1080	1550	2750	450	2125	58	200	72	1480	1200
450C	4-12	850	1400	35	250	980	1670	2660	450	1940	39.5	200	35	1187	1220
500A	2	1060	1400	42	250	1180	1620	2910	500	2230	58	245	72	1590	1250
500C	4-12	900	1600	42	260	1080	1835	2960	500	2295	39.5	245	42	1287	1270
560A	2	1120	1600	42	630	1290	2030	3790	560	2595	70	245	72	1690	1300
560C	4-12	1060	1800	42	365	1300	2170	3515	560	2460	53	280	42	1600	1330




机座	极数	轴伸尺寸							球轴承		滚柱轴承		尺寸 AD ¹	
		E	ES	D	G	GD	F	d1	DE	NDE	DE	NDE	6kV	10kV
450A	2	210	180	100	90	16	28	M24X3.0	6222	6222	-	-	895	1200
450C	4-12	210	160	110	100	16	28	M24X3.0	6324	6328	NU324	-	950	1220
500A	2	210	180	100	90	16	28	M24X3.0	6222	6222	-	-	950	1250
500C	4-12	250	200	140	128	20	36	M30X3.5	6330	6332	NU330	-	995	1270
560A	2	250	220	130	119	18	32	M24X3.0	-	-	-	-	1000	1300
560C	4-12	300	240	170	157	22	40	M36X4.0	-	-	NU1036	NU1032	1055	1330

注: - AD 为 10kV 接线盒尺寸



W60HD / IC01 / 球轴承 - IP23



2P



4P - 12P







机座	极数	尺寸													
		A	B	K	C	AB	BB	L	H	HD	HA	AA	K1	AC	AD
450A	2	950	1250	35	250	1080	1550	2055	450	1305	58	200	72	1480	1200
450C	4-12	850	1400	35	250	980	1670	2255	450	1440	39.5	200	35	1187	1220
500A	2	1060	1400	42	250	1180	1620	2185	500	1445	58	245	72	1590	1250
500C	4-12	900	1600	42	260	1080	1835	2465	500	1540	39.5	245	42	1287	1270
560A	2	1120	1600	42	630	1290	2030	2940	560	1615	70	245	72	1690	1300
560C	4-12	1060	1800	42	365	1300	2170	2915	560	1660	53	280	42	1600	1330

机座	极数	轴伸尺寸							球轴承		滚柱轴承		尺寸 AD ¹	
		E	ES	D	G	GD	F	d1	DE	NDE	DE	NDE	6kV	10kV
450A	2	210	180	100	90	16	28	M24X3.0	6222	6222	-	-	895	1200
450C	4-12	210	160	110	100	16	28	M24X3.0	6324	6328	NU324	-	950	1220
500A	2	210	180	100	90	16	28	M24X3.0	6222	6222	-	-	950	1250
500C	4-12	250	200	140	128	20	36	M30X3.5	6330	6332	NU330	-	995	1270
560A	2	250	220	130	119	18	32	M24X3.0	-	-	-	-	1000	1300
560C	4-12	300	240	170	157	22	40	M36X4.0	-	-	NU1036	NU1032	1055	1330

注:

- AD 为 10kV 接线盒尺寸

电机分解图





全球存在与了解您的需求一样至关重要。

全球存在

在全球范围内拥有超过 47,000 名员工, WEG 是世界上最大的电机, 电气设备和系统制造商之一。得益于专业知识和对市场的深刻理解, 我们持续不断地拓展我们的产品线和服务。我们创建了从创新产品到完善售后服务的综合定制解决方案。

WEG的专业知识确保我们的 **W60HD GB2/GB1** 系列三相异步电机 成为您的应用和业务上安全, 高效和可靠的不二选择。



可用性 立足于全球的服务网络



合作伙伴关系 根据您的需求量量身定制解决方案



竞争优势 源自科技与创新的完美契合





服务

Driving efficiency and sustainability



我们的服务涵盖了广泛范围,主要突出在 WEG 的业务领域:电机,能源和自动化,以下是最为常见的一些服务项目。

检查、试验和技术分析:

我们有能力提供所有的检查、试验和技术分析。我们要强调以下几点:

- 世界各地零配件的生产与运输;
- 现场或发回工厂的应用诊断;
- 关于节能最佳、可靠和高效解决方案的技术建议。



	产品		工作环境	
	自动化	电机	返厂	现场
一般修理和彻底检查	X	X	X	X
产品修理,包括更换零件	X	X	X	X
调试和启动	X	X		X
电机修理 (防爆和安全区域)		X	X	X
检查或更换滑动轴承或普通轴承		X	X	X
滑动轴承瓦片的修复		X	X	X
高、中、低压电机线圈修复		X	X	
定子或转子铁心更换		X	X	
碳刷和刷架更换		X	X	X
轴的完全更换或修复,以及完整的转子		X	X	
转子动平衡 (最高转速1600转 20T)		X	X	
现场动平衡		X		X
对中服务		X		X
喷漆及油漆修复 (标准和特殊油漆计划)		X	X	X
检查、试验和技术分析	X	X	X	X
能效研究	X	X		X
产品维护保养培训	X	X		X

自动化

- 应用改进及技术评估分析,帮助客户选择最合适的设备,寻求效率高率应用程序以及优化
- 制造、安装、修改、调试和维护电气控制装置
- 技术支持变频器和软起动器的参数设置
- 变速驱动器应用程序的调试和启动
- WEG 的产品培训



电机

- 电机的调试和启动
- 电机与设备的对中服务
- 振动分析与故障诊断
- 电机及零部件的尺寸校核
- 电机维修保养
- 电机机械和电气翻新:
 - 更换轴承/滑环轴承
 - 滑环轴承的恢复
 - 电机 (定子/转子) 线圈绕线-低、中、高压 (电压高达11KV)
 - 修复 / 翻新 / 更换备件
 - 更换转子轴
 - 维修和更换附件,温度传感器和防冷凝加热器及其他辅助设备
- 在工厂到1600 rpm平衡 (20T, Ø 最大 4640 mm)
- 现场动平衡
- 电动机对新工况的改造 (IP防护等级,冷却系统,辅助装置,安装形式,接线盒,负荷)
- 油漆涂装修复
- 对客户培训电动机相关知识
- 电机修理 (防爆和安全)
- 电机的能源分析与效率

客户服务部 | CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT

江苏南通经济技术开发区新开南路128号 | 128#, Xinkai South Road, Nantong Economic & Technological Development Area, Nantong, Jiangsu, China
 电话 Phone: +86 513 8592 0153 传真 Fax: +86 513 8592 3262 电子邮件 Email: service-cn@weg.net

WEG 集团解决方案的范围不仅限于
本目录中提供的产品和解决方案。
如需了解我们的产品组合，
请咨询我们。

了解 WEG 全球运营信息
请访问我们的官网



www.weg.net



电话: (86) 0513-85989333
传真: (86) 0513-85922161



info-cn@weg.net



万高(南通)电机制造有限公司
电江苏省南通市经济技术开发区新开南路128号



微信公众号



WEG官网

编号: 50152148 | 版本: 00 | 日期 (月/年): 08/2025.
文件内容可能随时更改, 恕不事先通知。